


Przewód USB 2.0 z żeńską 1,25 mm 8-pinową listwą > 2 x USB 2.0 typu A, wtyk żeński, do zabudowy panelowej, 25 cm

Opis

Ten przewód umożliwia rozbudowę złącza USB 2.0 i może być używany do podłączania różnych urządzeń. Port żeński można przymocować przy użyciu dwóch śrubek, np. do uchwytu gniazda, kanału na przewody, bądź do obudowy z odpowiednim otworem. Może być on używany na potrzeby instalacji złącza USB w łatwo dostępnym miejscu. Ten przewód jest najbardziej odpowiedni do komputerów samodzielnie zaprojektowanych systemów komputerowych.



Numer artykułu 84839

EAN: 4043619848393

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x żeńska 8-pinowa listwa USB 2.0 >
 - 2 x USB 2.0 Typu-A, żeńskie, z nakrętkami śrubowymi na potrzeby instalacji
- Rozstaw: 1,25 mm
- Typ śrubek: M3
- Otwór montażowy: ok. 17,5 x 11,5 mm, rozstaw otworów na śrubki ok. 28,5 mm
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 4 mm
- Połączone styki
- Szybkość transmisji danych do 480 Mb/s
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 25 cm

Wymagania systemowe

- Wolna 1,25 mm listwa pinowa USB 2.0

Zawartość opakowania

- Przewód USB do zabudowy panelowej
- 4 śrubka

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x żeńska 8-pinowa listwa USB 2.0
Złącze 2:	2 x USB 2.0 Typ-A żeńskie

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	480 Mbps
-----------------------------	----------

Właściwości fizyczne

Rozstaw:	1,25 mm
Średnica kabla:	28 AWG 4 mm
Długość:	25 cm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de