



Zasilacz sieciowy

Model: **AK-TB-22**



Kod produktu	AK-TB-22
Typ produktu	Zasilacz sieciowy
Seria	Universal
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Napięcie zasilające	110-240 V
Pobór prądu	< 0.4 A
Napięcie wyjściowe	5 V
Wyjściowe natężenie prądu	2 A
Maksymalna moc	10 W (5 V / 2 A)
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Uziemienie	Brak (klasa II ochronności)
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Złącze zasilania	5.5 x 2.1 mm
Długość przewodu	1.5 m
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	63 x 35 x 59 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	160 x 87 x 45 mm
Waga netto	76 g
Waga brutto	106 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720136244
Gwarancja	24 miesiące





Opis

Akyga® AK-TB-22 to uniwersalny zasilacz sieciowy o parametrach zasilania **5 V/2 A**. Posiada szeroko stosowany **wtyk o wymiarach 5,5 x 2,1 mm**. Można go spotkać w różnego rodzaju urządzeniach mobilnych (tablet), sieciowych (router, modem, switch), jak i biurowych (monitor i drukarka). Długi **1,5 m przewód** sprawia, że podłączenie urządzeń stacjonarnych do zasilania jest niezwykle wygodne. Co więcej, długość kabla w połączeniu z lekką konstrukcją ładowarki pozwala na korzystanie ze sprzętu mobilnego również podczas jego ładowania.

Pakiet zabezpieczeń (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) gwarantuje bezpieczną i stabilną pracę zarówno zasilanych urządzeń, jak i samego zasilacza.