
450 HV





BN 1017

Viti automaschianti tipo 2 a testa cilindrica

con intaglio e filettatura metrica

Acciaio cementato 450 HV

zincato bianco

ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno! Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione introduttiva.

3D Cadenas

Ø preforo: valori indicativi; consigliamo di effettuare avvitamenti di prova per stabilire il diametro definitivo.

Article#	Customer Article#	d_1	d_2 max.	k	n	t min.	⌓ - Ø	L
1381679		M3	5,5	2	0,8	0,85	2,7	6
1381776		M4	7	2,6	1,2	1,1	3,6	8
1381784								10
1381806								16
1381881		M5	8,5	3,3	1,2	1,3	4,5	20