

Zasilacz IEC 60320 - C14 do C13, męski / żeński, 10 A, kątowy 90°

Opis

Adapter do urządzenia z rozruchem zimnym firmy Delock to wysokiej jakości rozwiązanie dla wymagających połączeń zasilania. Adapter ten jest zgodny z normą IEC 60320 i zapewnia niezawodną transmisję mocy dla urządzeń z rozruchem zimnym.

Ze względu na specyficzną konstrukcję z kątem nachylenia i konfiguracją 3-pinową, ten adapter pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni i bezproblemową integrację z szeroką gamą środowisk.

Sprawdzona jakość firmy Delock oznacza trwałość i wydajność. Adapter firmy Delock to optymalny wybór pozwalający zoptymalizować połączenia zasilania i zapewnić niezawodne zasilanie.



Numer artykułu 80472

EAN: 4043619804726

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
1 x 3-pinowe IEC 60320 C14 męski
1 x 3-pinowe IEC 60320 C13 żeński
- Prąd: max. 10 A
- Napięcie: maks. 250 V
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 45,5 x 28,2 x 38,1 mm

Zawartość opakowania

- Adapter

Interfejs

Złącze 1:	1 x 3-pinowe IEC 60320 C14 męski
Złącze 2:	1 x 3-pinowe IEC 60320 C13 żeński

Właściwości techniczne

Napięcie robocze:	250 V / 10 A
-------------------	--------------

Właściwości fizyczne

Długość:	45,5 mm
Szerokość:	28,2 mm
Wysokość:	38,1 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de