UNITRONIC® SENSOR PVC M8

S/A-kabel: zástrčka/zásuvka M8, volný konec kabelu

Sada kabelů snímačů/akčních členů, M8 na volném konci vodiče, PVC, 3-, 4pinová, zástrčka/zásuvka, kódování A, IP65/IP67/IP68

Info
Další varianty na www.lappkabel.cz nebo na vyžádání



Nároky na prostor

Strojírenství a investiční výstavba

Automatizace

Výhody
Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci
Prostorově úsporné díky kompaktním rozměrům
Rychlá a snadná identifikace chyb

Oblasti použití
Pro střední mechanické namáhání v suchém prostředí

Vlastnosti výrobku
Částečně odolný proti oleji a chemikálím
Bez látek narušujících smáčení laku
Kabely jsou vybaveny nosičem pro označení

Poslední změny (02.09.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Produktový management http://lappczech.lappgroup.com
Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR PVC M8

Odkazy na normy / schválení
Odolný proti plameni podle UL style 2464
Číslo souboru UL: E249137

Konstrukce
Průřez žíly: 0,25 mm²
Barevný kód: 3pólový kabel: hnědá (1), modrá (3), černá (4); 4pólový kabel: hnědá (1), bílá (2), modrá (3), černá (4)
Vnější plášť z PVC, barva černá

Technická data

Klasifikace:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
Materiál:	Materiál kontaktu: CuSn Povrchový materiál kontaktu: Ni/Au Materiál rýhované matice: zinkový tlakový odlitek, poniklovaný Materiál pouzdra: TPU, odolný proti plameni, samozhášivý
Krytí:	IP65/IP67
Teplota okolí (provozní):	Zástrčka/zásuvka: -25°C to +90°C Pevné uložení: -25 °C až +80 °C Pohyblivé použití: -5 °C až +80 °C
Kódování:	A - standard
Jmenovitý proud (A):	4 A

Poznámka
Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
* Uvedené ceny jsou čisté ceny bez DPH a příplatků. Prodej komerčním zákazníkům.
Certifikace UL naleznete v technickém listu.

Poslední změny (02.09.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Produktový management http://lappczech.lappgroup.com
Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR PVC M8

Číslo výrobku	Označení výrobku	Počet pólů	Délka m	Konstrukce	Jmenovité napětí UN V
22260847	AB-C3-M8MS-2,0PVC	3	2	přímá	60
22260665	AB-C3-M8MS-5,0PVC	3	5	přímá	60
22260848	AB-C3-M8MS-10,0PVC	3	10	přímá	60
Zásuvka					
22262093	AB-C3-2,0PVC-M8FA	3	2	úhlová	60
22262081	AB-C3-5,0PVC-M8FA	3	5	úhlová	60
22260370	AB-C3-10,0PVC-M8FA	3	10	úhlová	60
22262105	AB-C4-M8MS-2,0PVC	4	2	přímá	30
22262106	AB-C4-M8MS-5,0PVC	4	5	přímá	30
22262107	AB-C4-M8MS-10,0PVC	4	10	přímá	30
Zásuvka					
22260846	AB-C4-2,0PVC-M8FA	4	2	úhlová	30
22260845	AB-C4-5,0PVC-M8FA	4	5	úhlová	30
22260844	AB-C4-10,0PVC-M8FA	4	10	úhlová	30

Poslední změny (02.09.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Produktový management http://lappczech.lappgroup.com
Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.
PN 0456 / 02_03.16