



Model: **AK-SC-E03**



Kod produktu	AK-SC-E03
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Ilość faz	1 faza
Maksymalne natężenie prądu	32 A
Złącze wyjściowe	Złącze męskie Type 2 (IEC 62196-2)
Platerowane wtyczki	Srebro
Kolor produktu	Niebieski
Wymiary produktu (L x W x H)	240 x 110 x 45 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	245 x 115 x 47 mm
Waga netto	380 g
Waga brutto	386 g
Kod EAN	5901720136886



Opis

Wtyczka Akyga® AK-SC-E03 posiada złącze męskie **typu 2 (IEC62169-2)** znane również pod nazwą **Mennekes**. Jest to najpopularniejszy typ złącza na europejskim rynku pojazdów elektrycznych. Wykorzystuje się je do podłączenia kabla do stacji ładowania EVSE. Stara końcówka się zniszczyła i nie nadaje się już do niczego? To nie problem! Akcesorium służy do wymiany uszkodzonej wtyczki lub złożenia własnego kabla do ładowania samochodu elektrycznego. **Wysoka jakość wykonania** gwarantuje **wytrzymałość na upadki i nacisk**. Co więcej, **posrebrzane złącza** o zwiększonej odporności pozwalają obciążyć wtyczkę prądem **32 A**. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie jej **w instalacjach jednofazowych**. Montażu powinna dokonać osoba odpowiednio wykwalifikowana. Niepoprawna instalacja złącza może spowodować szkody materialne, jak i utratę zdrowia lub życia (np. przez porażenie prądem elektrycznym).