

UNITRONIC® LAN FLEX

Kabel danych do zastosowań krosowych

Przewód LAN do aplikacji giętkich. Przewód nadaje się do przyłączania w szafach sterowniczych

Info

Wyłącznie do zastosowań jako kable krosownicze (maks. 60 m)



Bezhalogenowe



Sygnały zakłócające

Korzyści

Do bezpośredniego łączenia dwóch podzespołów elektrycznych
Łatwe w montażu

Zakres zastosowania

Aplikacje wewnętrzne
Połączenia LAN
Okablowanie szaf rozdzielczych

Cechy produktu

Duża elastyczność, łatwy montaż w obszarach o małej przestrzeni
Niepodtrzymujące płomieni wg IEC 60332-1-2
2170139: Niepodtrzymujące płomieni wg IEC 60332-1-2 i IEC 60332-3-24

Budowa produktu

F/UTP: ekran ogólny z laminowanej folii aluminiowej
SF/UTP: ekran ogólny z laminowanej folii aluminiowej i plecionki z cynowanych drucików miedzianych
S/FTP: ekran ogólny z plecionki z drucików miedzianych i pary ekranowane laminowaną folią aluminiową
Płaszcz zewnętrzny z PVC lub LSZH (kolor szary RAL 7035)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000830

ETIM 6.0 Class-Description: kabel danych

UNITRONIC® LAN FLEX

Minimalny promień gięcia:

Podczas montażu: 8 x średnica zewnętrzna

Połączenia nieruchome: 4 x średnica zewnętrzna

Zakres temperatury:

Połączenie stałe: Od -20 °C do +60 °C

Ruchome: Od 0 °C do +50 °C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl

Rodzaj opakowania: krążek 100 m; bęben (500; 1000 m)

Szczegółowa specyfikacja techniczna na zamówienie. Prosimy podawać dokładne typy kabli/wymiary.

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

UNITRONIC® LAN FLEX

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba par i rozmiar AWG żyły	Średnica zewnętrzna mm	J_1NVGW	Waga [kg/km]
Wersje PVC					
2170127	ETHERLINE® LAN Cat. 5e F/UTP 4x2xAWG24	4 x 2 x AWG26/7	5.6	13	28
2170129	ETHERLINE® LAN Cat.5e SF/UTP 4x2xAWG24	4 x 2 x AWG26/7	6.0	22	36
2170144	UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX	4 x 2 x AWG26/7	6.5	22	39
Wersje bezhalogenowe					
2170172	ETHERLINE® LAN Cat.5e F/UTP 4x2xAWG24 LSZH	4 x 2 x AWG26/7	5.6	13	28
2170139	ETHERLINE® LAN Cat.5e SF/UTP 4x2xAWG24 LSZH	4 x 2 x AWG26/7	6.0	22	36
2170142	UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex	4 x 2 x AWG26/7	6.2	21	40