

WIL-TS-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Przełącznik drzwiowy WIL jest fabrycznie wyposażony w kabel M12 i złącze. Dzięki temu może być łatwo podłączany do naszych lamp LED z serii WIL zgodnie z koncepcją „Plug and Produce”.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WIL-TS-M12
Nr zam.	2537730000
GTIN (EAN)	4050118549188
Ilość	1 Szt.

WIL-TS-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	102,5 mm	Szerokość (cale)	4,035 inch
Wysokość	36,3 mm	Wysokość (cale)	1,429 inch
Głębokość	40 mm	Głębokość (cale)	1,575 inch
Masa netto	120 g		

Temperatury

Temperatura pracy, max.	60 °C	Temperatura pracy, min.	-20 °C
Temperatura eksploatacyjna	-20 - 60°C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	24 V DC	Prąd znamionowy	1,5 A
---------------------	---------	-----------------	-------

Dane ogólne techniczne

rodzaj montażu	Mocowanie śrubami	Rozstaw wierconych otworów	21,5 mm
Stopień ochrony	IP67		

Dane przyłącza

kodowanie	A	Ścieżka połączenia	M12
moment dokręcający	0,8 Nm	Okablowanie	KOŁEK 4: + (czarny), KOŁEK 3: - (niebieski)

Specyfikacje techniczne kabla

kabel materiał	PUR	kolor płaszcza	czarny
Długość kabla	0,5 m	Przekrój żyły	0,34 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002955	ETIM 7.0	EC002955
----------	----------	----------	----------

certyfikaty

Dopuszczenia




ROHS	Zgodny
------	--------

WIL-TS-M12


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki


Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

