

Adapter do kabla zasilającego do laptopów, gniazdo USB Type-C™ na wtyk IBM 7,9 x 5,5 mm, wygięty 90°

Opis

Ten adapter firmy Delock pozwala na ładowanie laptopów przez kabel USB Type-C™. Kąt 90° zapobiega zaginaniu kabla, a dzięki małym wymiarom adapter doskonale sprawdzi się w podróży.

Gniazdo USB Type-C™

Gniazdo USB Type-C™ pozwala użyć do ładowania laptopa dowolnego kabla ładującego USB-C™. Adapter to praktyczne uzupełnienie do pracy w podróży, ponieważ nie będzie już potrzebny żaden specjalny kabel ładowania.



Numer artykułu 60012

EAN: 4043619600120

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
1 x USB Type-C™ żeńskie
1 x IBM 7,9 x 5,5 mm męski
- Kolor: czarny
- Napięcie: 20 V
- Prąd wyjściowy: 3 A
- Wymiary (DxSxW): ok. 38,0 x 36,0 x 10,5 mm

Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo IBM 7,9 x 5,5 mm
- Przewód do ładowania USB Type-C™ PD
- Zasilanie USB-PD min. 60 W (20 V / 3 A)

Zawartość opakowania

- Adapter USB-C™ na IBM

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ żeńskie
Złącze 2:	1 x IBM 7,9 x 5,5 mm męski

Właściwości techniczne

Napięcie robocze:	20,0 V
-------------------	--------

Właściwości fizyczne

Długość:	38 mm
Szerokość:	36 mm
Wysokość:	12 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de