

Kabel antenowy SMA żeński grodzi do I-PEX Inc., MHF® II męski 0.81 20 cm długość gwintu 10 mm

Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje się do podłączania komponentów technologii radiowej.



Numer artykułu 88811

EAN: 4043619888115

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SMA żeński grodzi >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® II męskie
- Długość gwintu: 10 mm
- Impedancja: 50 Ohm
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: 0.81
- Tłumienie przewodu: 4,9 dB @ 2,4 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 0,81 mm
- Najmniejszy promień skrętu: 3,24 mm
- Kolor przewodu: szary
- Długość kabla ze złączem: ok. 20 cm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem SMA bądź I-PEX Inc., MHF® II

Zawartość opakowania

- Przewód antenowy
- Nakładka i pierścień blokujący

Interfejs

Złącze 1:	1 x Żeńska złączka SMA bulkhead
Złącze 2:	1 x męska I-PEX Inc., MHF® II

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Długość gwintu:	10 mm
Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	0.81
Tłumienie przewodu:	4.9 dB @ 2.40 GHz per meter
Kolor przewodu:	szary
Długość kabla ze złączem:	20 cm
Najmniejszy promień skrętu:	3.24 mm
Średnica kabla:	0,81 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

