

TAŚMA IZOLACYJNA Z PVC • GRUBOŚĆ 0,18 mm PVC ELECTRICAL TAPE • 0.18 mm THICKNESS



MATERIAŁ: PVC
ODPORNY NA: czynniki atmosferyczne, wilgotność, olej, kwasy, zasady i czynniki korozyjne
TEMP. ROBOCZA: 0 °C - 80 °C
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE: 28 N/cm równoważne 15,5 N/mm²
WYDŁUŻENIE PO ZERWANIU: 200%
PRZYCZEPNOŚĆ DO STALI: 2.2 N/cm
PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻA: 2.2 N/cm
WYTRZYMAŁOŚĆ DIELEKTRYCZNA: 7000V równoważne 38 KV/mm
NORMY REF.: ASTM-D-1000
ZAPALNOŚĆ: Opóźniacz palenia
NORMY REF.: UL 510

MATERIAL: PVC
RESISTANT TO: weathering, humidity, oil, acids, alkalies, corrosive chemicals
OPERATING TEMP.: 0 °C - 80 °C
TENSILE STRENGTH: 28 N/cm equivalent to 15,5 N/mm²
ELONGATION: 200%
ADHESION TO STEEL: 2.2 N/cm
ADHESION TO BACKING: 2.2 N/cm
DIELECTRIC STRENGTH: 7000V equivalent to 38 KV/mm
ACCORDING TO STD.: ASTM-D-1000
FLAMMABILITY: Flame Retardant
ACCORDING TO STD.: UL 510

Artykuł Code	Kolor Colour	Grubość Thickness	Wysokość Height	Długość Length	
		mm	mm	m	
ESC1920NE	■ Czarny Black	0.18	19	20	10/100



file n° E492005


**FLAME
RETARDANT**