


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M



Aplikacja	
Zasada działania	Bramka świetlna
Aplikacja	Krótki promień wygięcia
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Zasięg [mm]	250
OBF	
Zasięg [mm]	350
OCF (High Power)	
Zasięg [mm]	2730
OO50	
Zasięg [mm]	750
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...60
Dane mechaniczne	
Waga [g]	47,5
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M4



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M

Długość głowicy	[mm]	15
Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	3
Układu światłowodu		
Wymiary rdzenia	[mm]	1,2
Średnica żyły	[mm]	613 x 0,06
Średnica zewnętrzna	[mm]	2,2
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PE

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M4 podkładki zębate: 4
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------