MURR ELEKTRONIK
stay connected

Zasilacz impulsowy Evolution+ 3-fazowy


WE:360-520VAC WY:22-28V/20ADC

INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 22...28 V DC
Prąd: 20 A

Link do produktu

Ilustracje





Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Normy	IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 A, EN 61000-3-2, SEMI F47
Typ montażu	Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-25...+70 °C (temp. składowania -40...+85 °C)
Działania zabezpieczające	Lakierowana płytka
Wilgotność względna	5...95%, brak kondensacji
Stopień ochrony	IP20
Sprawność	90% (3× 400 V AC); 89% (3× 520 V AC)
Typ połączenia	Zaciski śrubowe
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	132×113×136 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V regulowany
Power Boost	Iout N × 150% (min. 4 s)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): OK; dioda LED (czerwona): Przeciążenie
Wyjście sygnalizacyjne	elektroniczny przekaźnik max. 30 V DC/0.1 A komunikat zbiorczy
Prąd wyjściowy	20 A (+55 °C); 15.8 A (+70 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego	min. 19 ms (400 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 50 mV eff/rms
Krótkie impulsy	max. 100 mV ss/pp
Ochrona urządzenia	odporny na zwarcie i przeciążenie
Praca równoległa / szeregowa	max. 5 urządzeń/max. 2 urządzenia

Wejście

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 11/21

Napięcie wejściowe	3× 324...572 V AC/480...745 V DC
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne	max. 3× 20 A
Prąd wejściowe	3× 1.3 A
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms	max. 19 A
Częstotliwość	50...60 Hz
Dane handlowe	
EAN	4048879326957
eClass	27049002
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CZ

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 11/21