

Przewód antenowy, męski N > męski SMA CFD200 15 m niski poziom straty

Opis

Ten przewód koncentryczny o wysokiej jakości zapewnia niezawodne połączenie komponentów technologii częstotliwości radiowej. Jest to charakteryzowane przez bardzo niskie tłumienie.



15 m

Numer artykułu 89516

EAN: 4043619895168

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x męski N
 - 1 x męski SMA
- Typ przewodu: CFD200
- Tłumienie przewodu:
 - 0,55 dB @ 2,5 GHz na metr
 - 0,86 dB @ 5,8 GHz na metr
- Impedancja: 50 Ohm
- Średnica kabla: ok. 4,8 mm
- Kolor przewodu: czarny
- Długość kabla ze złączem: ok. 15 m


Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack N bądź jack SMA

Zawartość opakowania

- Przewód antenowy

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x N męski
Złącze 2:	1 x męski SMA

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	CFD200
Tłumienie przewodu:	0,55 dB @ 2,4 GHz na metr 0,86 dB @ 5,8 GHz na metr
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	15 m
Najmniejszy promień skrętu:	12,7 mm
Średnica kabla:	4,8 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

