

PROXXON

***Des outils
de caractère!***



PROXXON



INDUSTRIAL

2020/2021



Jeux de douilles PROXXON. Forgés à froid dans la plus grande usine


mondiale selon les procédés de production les plus modernes.



Le cliquet - la pièce la plus importante:


Forgé en acier CrV monobloc. Trempé avec engrenage impeccable: plusieurs des 52 dents s'enclenchent simultanément pour permettre le transfert extrêmement élevé de couple. Avec mécanisme de libération: Desserrage des outils d'insertion en appuyant sur un bouton.

Protection de surface optimale: 2x nickelé puis chromé mat. Poignée inséparable en caoutchouc thermoplastique (TPR) résistant aux huiles et aux acides avec dispositif pratique pour le suspendre.



Le système Driver:

L'entraînement s'effectue par les parois et non par les angles. Afin d'assurer une meilleure transmission du couple, les angles de l'écrou ne sont pas sollicités.




Les embouts de vissage:

Avec porte-embout CrV ①.

Lame en acier spécial revêtu d'un alliage Chrome-Silicium-Manganèse-Molybdène ②.

Les douilles et éléments accessoires sont forgés en acier allié 31 CrV 3.

A haute teneur en carbone offrant solidité et résistance à l'usure. ③ Un forgeage profond et régulier est garanti sur les parois à 6 pans, afin de ne pas endommager les filetages dépassant. Malgré leur finesse, ④ il ne subsiste aucun risque de casse. La surface supérieure chanfreinée ⑤ facilite la mise en place. Sur l'entraînement à 4 pans, 4 ajustements sont fraisés ⑥ afin que le cliquet s'enclenche parfaitement. Les douilles à partir de 19 mm sont usinées au tour du côté de l'entraînement 4 pans afin ⑦ d'assurer une meilleure prise en main. ⑧ Protection de surface optimale: 2 nickelages et 1 chromage mat.



La qualité gagne:

Les valeurs de dureté et de couple maximum sont supérieures aux exigences DIN/ISO. Le respect des dimensions prescrites se situe dans les tolérances admises.



**GARANTIE
2 ANS**

Pour tout usage professionnel!

Les douilles et éléments de liaison sont en outre couverts par une garantie de 25 ans pour les défauts dus aux matériaux ou au fabricant.



Dimensions des douilles bien lisibles par marquage laser.

Coffrets de jeux de douilles, solides en acier enduit. Fabriqué à partir d'acier au chrome-vanadium, forgé 31 CrV3. 100,000 fois testé en atelier.



**DIN
ISO**

Les valeurs de dureté et de couple maximum sont supérieures aux exigences DIN/ISO. Le respect des dimensions prescrites se situe dans les tolérances admises.

**GARANTIE
2 ANS**

Pour tout usage professionnel !

Les douilles et éléments de liaison sont en outre couverts par une **garantie de 25 ans** pour les défauts dus aux matériaux ou au fabricant.

Nos mécaniciens préfèrent des coffrets en acier pour les jeux de douilles. Ils sont robustes et compacts - beaucoup d'outils bien disposés dans un espace réduit.

Tableau de filetages M 1,6 – M 24 avec couples de serrage, fixée dans le couvercle de façon permanente.



Avec des formes d'inserts indestructibles et résistant au distorsion en POLYPROPYLENE injecté. Résistant aux huiles et acides, facile à nettoyer. Avec marquage durable et bien lisible pour toutes les tailles de pièces !

Coffret de douilles pour le travail puissant. Avec cliquet 1/2" 29 pièces.

Douilles 8 – 34 mm (le dernier pour M 22 selon la nouvelle norme ISO). Douilles rallongées en 13 – 17 et 19 mm pour boulons filetés dépassant largement. Douilles spéciales pour bougies de 16 et 21 mm. Composition selon illustration.

N° 23 000



Coffret de douilles auto avec cliquet 1/4" et 1/2", 27 pièces.

Pour tous les boulons importants en auto de 6 à 32 mm. Douilles spéciales pour bougies en 16 et 21 mm. Composition selon illustration.

N° 23 020

L'outil à toucher: les combinaisons utiles pour la mécanique délicate

jusqu'à l'usage puissant!



Coffret complet avec cliquet 1/4" et 1/2", 56 pièces.

Douilles de 4 à 32 mm. Douilles spéciales pour bougies en 16 et 21 mm. Embouts de vissage à entraînement carré pour vis à fente, vis à empreinte cruciforme, vis TX (troués) et vis hexagonales creuses. Clés pour vis à 6 pans creux (coudées) en 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 et 3 mm. Composition selon illustration.

N° 23 040



Coffret spécial d'embouts TX, 24 pièces.

Embouts de vissage TX à entraînement 1/4" (6,3 mm) de TX 8 à TX 30 (troué) et douilles TX de E4 à E10 (toutes avec un couple de serrage jusqu'à 25 Nm). Avec entraînement 1/2" (12,5 mm) de TX 40 à 60 et douilles TX E12 à E20 (pour un couple de serrage de 25 à 135 Nm). 3 clés coudées TX 6, 8 et 10. Composition selon illustration.

N° 23 102



Coffret spécial d'embouts TX intérieures et extérieures, 29 pièces.

Pour entraînement 1/4" (6,3 mm) et couples de serrage jusqu'à 25 Nm: embouts TX intérieurs de 10 – 30. Embouts TX extérieurs de E 4 – 10.

Pour entraînement 1/2" (12,5 mm) et couples de serrage de 25 à 210 Nm: embouts TX intérieurs de 30 – 60 (version courte de 55 mm) et tailles 40 – 60 (version longue de 100 mm). Embouts TX extérieurs de E 12 – 20. Avec clés coudées TX 6 – 8 et 10.

N° 23 103



Coffret spécial pour vis à 6 pans creux, 18 pièces.

Pour entraînement 1/4" (6,3 mm) et couples de serrage jusqu'à 25 Nm. Taille 2 – 6 mm.

Pour entraînement 4 pans 1/2" (12,5 mm) et couples de serrage de 25 – 210 Nm: tailles 6 – 14 mm (version courte de 55 mm) et tailles 5 – 12 mm (version longue de 100 mm).

Composition selon illustration.

N° 23 100



Jeu spécial pour vis à denture multiple XZN, 18 pièces.

Pour moteur (culasse), arbres de transmission, essieux arrière. Pour entraînement 4 pans 1/2" (12,5 mm). Embouts de vissage de 5 – 14 mm en version normale (50 mm) et extra-longue (100 mm). En plus, 6 douilles – 12 pans - entraînement extérieur 9 – 21 mm.

Composition selon illustration.

N° 23 296

**Les tailles sont clairement lisibles avec
le marquage au laser.**

Manche de tournevis 1/4" 4 pans.
La poignée supérieure 1/4" peut réceptionner un cliquet ou une pièce en T.



Coffret pour la mécanique de précision avec cliquet 1/4", 36 pièces.

Douilles de 4 à 13 mm. Embouts de vissage à entraînement 4 pans pour vis à fentes, vis à empreinte cruciforme, vis TX et vis à 6 pans creux. En outre, 5 clés coudées pour vis à 6 pans creux en 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 et 3 mm. Composition selon illustration.

N° 23 080



Coffret de vissage avec cliquet 1/4" et support magnétique. 39 pièces.

Pour utiliser sur une perceuse. Douilles 1/4" (6,3 mm) de 4 à 14 mm. En outre, 16 embouts à 6 pans en acier spécial renforcé. Un adaptateur de chaque pour la transformation 6 pans/4 pans (support magnétique/ embouts pour douilles) et 6 pans creux/4 pans creux. Cliquet/embouts de vissage. Clés coudées pour vis à 6 pans creux en 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 et 3 mm. Composition selon illustration.

N° 23 070



Coffret pour la fine mécanique avec cliquet compact 1/4" et jeu de douilles avec embouts magnétiques puissants. 32 pièces.



Jeu de douilles de 5 – 13 mm. Avec rallonges de 50, 100 et 150 mm. Ecrous et vis sont solidement tenus par l'aimant lors de l'utilisation dans les canaux. 17 embouts standard (25 mm) fortement alliés spécial acier. Adaptateur 6/4 pans.

Composition selon illustration.

N° 23 078



Coffret compact avec cliquet 3/8". 24 pièces.

De 6 – 24 mm. Y compris douilles spéciales bougies en 16, 18 et 21 mm. Composition selon illustration.

N° 23 110



Coffret super compact avec cliquet 3/8". 65 pièces.

Jeu de douilles de 6 – 24 mm. Douilles rallongées pour boulons filetés dépassant largement de 10 – 13 – 15 et 17 mm. Douilles spéciales bougies 14 – 16 – 18 et 19 mm. Embouts de vissage 4 pans pour vis HX, TX et XZN. 8 clés coudées HX 1,25 – 1,5 – 2 – 2,25 et 3 mm ainsi qu'en T X6 – 8 et 10. Composition selon illustration.

N° 23 112

6 compositions utiles en coffret plastique compact avec fermeture et

inserts solides en POLYPROPYLÈNE.

PROXXON

INDUSTRIAL



Composition et design
par PROXXON



**Coffret complet avec cliquets
1/4" et 1/2". 65 pièces.**

Avec douille 34 mm (conformément à
la nouvelle norme ISO pour M 22).

Douilles de 4 à 34 mm. Douilles spéciales pour bougies en 16 et 21 mm. Embouts de vissage à entraînement 4 pans pour vis à fentes, vis à empreinte cruciforme, vis TX (troué) et vis à 6 pans creux. Cinq clés pour vis à 6 pans creux (coudées) en taille 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 et 3 mm. 4 rallonges, un manche tournevis à 4 pans, 2 cardans. Contenu voir illustration.

N° 23 286

**Coffret complet avec cliquets 1/4" et 1/2".
65 pièces. Pour dimensions en pouces.**



Douilles de 5/32" à 1 3/8". Douilles spéciales pour bougies en 5/8" et 13/16". Embouts de vissage à entraînement 4 pans pour vis à fentes, vis à empreinte cruciforme, vis TX (troué) et vis à 6 pans creux. Cinq clés pour vis à 6 pans creux (coudées) en taille 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 et 3 mm. 4 rallonges, un manche tournevis à 4 pans, 2 cardans.

Contenu voir illustration.

N° 23 294



Pour dimensions en pouce de 5/32" à 1 3/8".

**Coffret compact
avec cliquet 3/8", 47 pièces.**




Douilles de 6 à 24 mm. Douilles rallongées 10 à 17 mm (pour les filetages dépassant largement). Douilles spéciales pour bougies en 14, 16, 18 et 21 mm. Embouts de vissage à entraînement 4 pans pour vis à 6 pans creux (4 à 10 mm) et pour vis TX (20 à 45). 2 rallonges. Cardan. Clés pour vis à 6 pans creux en 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 et 3 mm.

Contenu voir illustration.

N° 23 282

Avec cliquet robuste à endentement fin pour le travail puissant.

Mécanisme de déverrouillage en appuyant sur un bouton




**GARANTIE
2 ANS**

**Pour tout usage
professionnel !**

Les douilles et éléments de liaison sont en outre couverts par une **garantie de 25 ans** pour les défauts dus aux matériaux ou au fabricant.

Forme asymétrique permettant une meilleure vision lors de la mise en place.

**DIN
ISO**



Endentement parfait et mécanisme d'inversion fiable. 72 dents s'enclenchent simultanément et transmettent ainsi le couple extrême.

**Coffret spécial avec douilles rallongées,
20 pièces.**



Avec entraînement 1/4" (6,3 mm) pour un couple de serrage inférieur à 25 Nm: Douilles pour 4 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 et 12 mm.

Avec entraînement 1/2" (12,5 mm) pour un couple de serrage supérieur à 25 Nm : Douilles pour 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 et 24 mm. Toutes les pièces sont chromées mat et clairement lisibles.

Contenu complet suivant illustration.

N° 23 292

**Coffret mécanique de précision
avec cliquet à déverrouillage 1/4", 50 pièces.**



Douilles de 4 à 13 mm. Douilles rallongées de 6 à 10 mm (pour les boulons filetés dépassant largement). Embouts de vissage à entraînement 4 pans pour vis à fentes, vis à empreinte cruciforme, vis TX (troué) et vis à 6 pans creux. Douilles TX de E 4 à E 10. Cardan. 2 rallonges. Manche tournevis 4 pans. En outre, 5 clés coudées pour vis à 6 pans creux en 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 et 3 mm.

Composition selon illustration.

N° 23 280

**Coffret spécial
pour vis TX et vis à 6 pans creux, 42 pièces.**



Avec entraînement 4 pans 1/4" (6,3 mm)

(Pour couples de serrage jusqu'à 25 Nm): Embouts de vissage pour vis à 6 pans creux, tailles 2 – 6 mm et embouts de vissage TX 8 – TX 40 (troué) ainsi que douilles TX E 4 à E 10.

Avec entraînement 4 pans 1/2" (12,5 mm)

(Pour couples de serrage de 25 – 210 Nm): Embouts de vissage pour vis à 6 pans creux, tailles 7 – 14 mm (version courte de 55 mm) et tailles 6 – 12 mm (version longue de 100 mm), pour vis TX, tailles 45 – 60 (version courte) et pour douilles TX tailles E 12 à E 20. Pour cela 5 clés pour vis à 6 pans creux coudées, tailles 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 et 3 mm. Composition selon illustration.

N° 23 290



NO 23650: Le coffret classique connu mondialement depuis 25 ans.

Avec des outils de vissage de haute qualité. Maintenant, dans sa 7ème génération.

PROXXON
INDUSTRIAL

DIN
ISO



SlimLine- clés mixtes 6 à 19 mm.
Avec 14 (les tailles 16 et 18
ajoutées, nouvelle norme ISO
pour vis M 10 et M 12).

Jeux de douilles 1/2". 14 douilles,
les tailles 11, 16, 18 et 21 mm
sont ajoutées).

Marteau rivoir (300 g) avec manche en
graphite offrant un amortissement
inégalé des vibrations. Garnitures souples
antidérapantes au niveau du manche pour
une bonne prise en main.

Avec les douilles spéciales pour les bougies
d'allumage 16 et 21 vient s'ajouter la taille
d'une importante croissance: la taille 18.

Cliquet à inverseur avec
mécanisme de déverrouillage.

FLEX-DOT tournevis taille
3 – 5,5 et 8 mm.
Tournevis cruciforme
(PH) taille 1 et 2.

KNIPEX
Pince universelle
KNIPEX en acier CrV.

KNIPEX
Pince KNIPEX à charnière
encastrée avec poignées
gainées en plastique.

Ensembles de 8-pièces
Pocket-clé pour vis à six
pans creux (HX 1,5 –
8 mm) et pour vis
TX (TX 9 – 40).

Coffret à outils universel

Clés mixtes avec tête polygonale 15° de 6 – 19 mm. Jeu de douilles
1/2" de 8 – 24 mm. Douilles spéciales bougies de 16 – 18 et 21 mm.
Testeur de tension auto avec câble et pince croco. Composition selon
illustration. Chaque pièce à sa place fixe, rangée pour toujours!

N° 23 650



Un coffret développé par le concepteur M. Helmut Scholz en
POLYPROPYLENE dans une qualité sans fioritures. Résistant aux
chocs et coups de pied, à l'essence et aux acides.

Tournevis à batterie ASD (3,6 V). Pour un vissage respectueux du poignet.

Avec connexion USB et chargeur. Pour embouts standards 1/4".

Vissage rapide avec entraînement par batterie et serrage manuel sensible jusqu'à 5 Nm.



Remarque:

Le chargeur USB 2,1 A (inclus) recharge la batterie en une heure environ. Il peut être chargé sur n'importe quel port USB, par exemple également dans le véhicule en route vers la prochaine mission.



25 mm



PH 0 – 1 – 2



HX 3 – 4 – 5



TX 10 – 15 – 20

80 mm



PH 1



FD 3 – 5

**Tournevis à batterie électronique pour embouts standards 1/4".
Idéal pour les vis filetées.**

Entraînement électrique pour un vissage rapide et sans danger pour le poignet. L'engrenage autobloquant permet de serrer les vis à la main avec sensibilité jusqu'à 5 Nm. L'embout et la vis sont maintenus par un aimant puissant. Il n'est pas nécessaire de passer d'un tournevis électrique à un tournevis classique. Même pour des projets plus importants, la batterie de 2 Ah a une durée de fonctionnement suffi-

sante. Avec 12 embouts de haute qualité en qualité industrielle (dont 3 en version extra-longue). Données techniques: Vitesse 250/min. Couple 1,8 Nm. Cellule Li-Ion 2 Ah (intégrée). Longueur 180 mm. Poids env. 200 g.

N° 22 295

Pompe de vidange d'huile AP 12. Pour une vidange d'huile aisée en 2 à 3 minutes.

Vidange aisée d'huile moteur, de gasoil et de mazout. Capacité env. 250 l/h (avec conduite d'aspiration de 1/2"). Pour vidange d'huile avec sonde env. 3 l/min. (Température d'huile 40 °C). Conduite de 200 cm de long à pinces crocodile pour les pôles de batterie. Bornes de raccordement d'alimentation côtés aspiration et pression pour tuyaux 1/2". Livrée avec une sonde (diamètre extérieur 6 mm) pour l'orifice de la jauge de niveau d'huile, connectée fixement à une conduite blindée d'aspiration. Avec un tuyau de vidange transparent de 1/2", longueur env. 150 cm. Boîtier en POLYAMIDE renforcée de fibre de verre. Dimension env. 120 x 90 x 90 mm. Poids env. 1,4 kg.

N° 25 262



Conseil:

La sonde d'aspiration d'huile convient pour tout type de véhicules dont l'orifice de la jauge de niveau d'huile est supérieur à 6 mm. Ceci est le cas pour la plupart des véhicules. Demandez conseil à votre garagiste.

Le système L-BOXX : ordre et sécurité dans l'outillage pour

le rangement et le transport.

DIN
ISO

69 outils haut de gamme à portée de main!

L-BOXX® - Système L 102
(extrêmement à plat!)



Rangement ordonné, rapide et sans problème, transport à l'abri des collisions. Compatible avec de nombreux équipements de véhicule de fabricants renommés. Dimensions extérieures: 445 x 358 x 118 mm. Panneau à outils et incrustation de mousse en matériaux de haute qualité.

Coffre à outils d'artisan universel en système éprouvé L-BOXX.

14 douilles 1/2" (12,5 mm) 8 – 24 mm, cliquet standard 1/2", cardan, rallonges 125 et 250 mm, 4 douilles rallongées 10 – 19 mm. 15 clés mixtes SlimLine à fourche et polygonale 6 – 21 mm, clés à cliquet MicroSpeeder 10 x 13 et 17 x 19 mm, 5 tournevis à fente 3 – 6,5 mm, PH 1 et 2, détecteur de tension, jeux de clés coudées HX et


TX (9 pièces chacun), pince universelle KNIPEX 180 mm et pince à charnière encastree KNIPEX 250 mm, marteau rivoir (300 g) avec poignée en graphite.

N° 23 660

1/4"
6,3 mm

Cliquets, douilles et accessoires pour la mécanique de précision.


En acier au chrome vanadium 31 CrV 3.



Cliquet 1/4". Très robuste !

Endentement irréprochable: plusieurs des 72 dents s'enclenchent simultanément pour permettre la transmission d'un couple extrême. Libération de la douille par bouton poussoir. Tête et manche forgés d'une seule pièce. Poignée en TPR (Thermoplastic Rubber) résistant aux graisses et aux acides avec œillet pratique pour suspendre.


N° 23 330



Cliquet 2000 1/4". Super-fin !

Avec inverseur. Fonction de libération de la douille par bouton poussoir. Entraînement à cliquet précis à 44 dents pour une longue durabilité et un couple élevé. Tête et manche forgés d'une seule pièce. Poignée ergonomique en matériau souple HYTREL de DUPONT avec œillet pratique pour le suspendre.

N° 23 170



Cliquet standard 1/4". Elu d'innombrable fois !

Avec inverseur directement sur le mécanisme du cliquet. Plusieurs des 52 dents s'enclenchent simultanément pour permettre la transmission d'un couple extrême. Fonction de libération de la douille par bouton poussoir. Tête et manche forgés d'une seule pièce. Poignée en TPR (Thermoplastic Rubber) résistant aux graisses et aux acides avec œillet pratique pour suspendre.


N° 23 092



Cliquet articulé standard 1/4". Avec tête flexible.

La tête est verrouillable d'un bouton dans les positions de poussée de 6 à 90°. Idéal quand il devient étroit et délicat. Le fonctionnement est sinon exactement comme la clé à cliquet standard 1/4" décrit ci-dessus (NO 23 092).

N° 23 074




Cliquet ROTARY 1/4". Avec fonction supplémentaire de tournevis à renvoi d'angle !

En tournant le manche, une précontrainte unilatérale jusqu'à la butée est possible. Quelques millimètres suffisent pour le vissage et le dévissage. En marche à vide, le vissage se fait par la rotation du manche. Endentement de précision (52 dents) avec fonction d'inversement. Mécanisme de déverrouillage: desserrage des douilles par bouton-poussoir.

N° 23 082


Les cliquets MICRO pour les travaux délicats et là où l'espace est restreint ! A visser dans le compartiment moteur, sous le tableau de bord, sur l'airbag, pour travailler sur le système de climatisation, sur les garnitures intérieures, sur le toit ouvrant, etc.



MICRO cliquet compact avec entraînement carré 1/4".

Avec tête extrêmement mince (23 x 12 mm). Endentement fin: plusieurs des 72 dents s'enclenchent simultanément et transmettent un couple élevé. Levier de commutation pour inversion gauche droite. Mécanisme de déverrouillage: libération de la douille par bouton poussoir. Forgé en acier CrV, 2x nickelé et chromé mat. Poignée en TPR (Thermoplastic Rubber) résistant à l'huile et aux acides. Longueur totale 120 mm. Avec œillet pratique pour suspendre.

N° 23 160



MICRO cliquet à embouts avec support hexagonal 1/4".

Pour des embouts standards 1/4". Avec insert magnétique. Distance entre le levier du commutateur et l'extrémité de l'embout 30 mm seulement. Technologie et application sont identiques à la description ci-dessus pour le MICRO cliquet compact 1/4".

N° 23 158

1/4"
6,3 mm

Douilles et accessoires pour la mécanique de précision.

En acier au chrome vanadium 31 CrV 3.

		Dimension	N° article
	Rallonge avec coulisseau en T 1/4"	100 mm	23 704
	Poignée coulissante en T 1/4"	50 mm 100 mm 150 mm	23 707 23 708 23 705
	Rallonge flexible 1/4"	150 mm	23 706
	Cardan 1/4"		23 709
	Porte-embouts 1/4" magnétique Avec six pans mâle et six pans femelle. Idéal pour le travail avec visseuse et perceuse.		23 703
	Adaptateur de perceuse 1/4" pour douilles		23 700
	Adaptateur combiné avec douille carrée de 1/4" et douille à embout de 1/4" Pour accueillir des clés à douille carrée de 1/4" et des embouts hexagonaux standard de 1/4" (6,3 mm). Le changement de récipient se fait en déplaçant simplement la douille du récipient. Pour utilisation avec des tournevis sans fil et électriques.		23 783
	Manche tournevis 4 pans 1/4" longueur 140 mm	140 mm	23 702
	Adaptateur 1/4" pour embout 6 pans (DIN 3126) de 4 pans creux à 6 pans creux	①	23 780
	Adaptateur 1/4" de 1/4" 4 pans creux à 3/8" 4 pans	②	23 782
	Adaptateur 1/4" de 1/4" 4 pans à 1/4" 6 pans	③	23 701
	Douilles 1/4" Fabriqué en acier CrV. Longueur totale 25 mm.	4 mm 4,5 mm 5 mm 5,5 mm 6 mm 6,5 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm	23 710 23 711 23 712 23 713 23 714 23 715 23 716 23 718 23 720 23 722 23 724 23 726 23 728 23 729



Douilles rallongées 1/4"
pour les filetages dépassant largement.
Fabriqué en acier CrV. Longueur totale 50 mm.

Dimension	N° article
4 mm	23 767
5 mm	23 768
5,5 mm	23 769
6 mm	23 770
7 mm	23 772
8 mm	23 774
9 mm	23 776
10 mm	23 778
11 mm	23 777
12 mm	23 775
13 mm	23 779
14 mm	23 773



Douilles tournevis 1/4" pour vis à 6 pans, 33 mm
à 6 pans en acier au Chrome Silicium Manganèse Molybdène.
Porte-embouts en acier CrV.

HX 2 mm	23 744
HX 2,5 mm	23 746
HX 3 mm	23 743
HX 4 mm	23 745
HX 5 mm	23 747
HX 6 mm	23 749
HX 8 mm	23 751



Douilles TX 1/4"
Fabriqué en acier CrV. Longueur totale 25 mm.

E 4	23 788
E 5	23 790
E 6	23 792
E 7	23 793
E 8	23 794
E 10	23 796



Douilles tournevis 1/4" pour vis TTX 1/4", 33 mm (avec douille creuse)
En acier en Chrome Silicium Manganèse Molybdène. Porte-embouts en acier CrV.

TTX 5	23 755
TTX 6	23 752
TTX 8	23 753
TTX 10	23 754
TTX 15	23 756
TTX 20	23 758
TTX 25	23 760
TTX 27	23 761
TTX 30	23 762
TTX 40	23 764



Douilles tournevis 1/4" pour vis à fente, 33 mm
Embouts en acier au Chrome Silicium Manganèse Molybdène. Porte-embouts en acier CrV.

FD 4 mm	23 737
FD 5,5 mm	23 739
FD 7 mm	23 741
FD 8 mm	23 742



Douilles tournevis 1/4" pour vis cruciformes, 33 mm
Embouts en acier au Chrome Silicium Manganèse Molybdène. Porte-embouts en acier CrV.

PH 1	23 730
PH 2	23 731
PH 3	23 732


Douilles tournevis 1/4" pour vis Pozidriv, 33 mm
Embouts en acier au Chrome Silicium Manganèse Molybdène. Porte-embouts en acier CrV.

PZ 1	23 733
PZ 2	23 735

3/8"
10 mm

Cliquets, douilles et accessoires maniables et compacts.


En acier au chrome vanadium 31 CrV 3.



Cliquet 3/8". Très robuste !

Endentement irréprochable: plusieurs des 72 dents s'enclenchent simultanément pour permettre la transmission d'un couple extrême. Libération de la douille par bouton poussoir. Tête et manche forgés d'une seule pièce. Poignée en TPR (Thermoplastic Rubber) résistant aux graisses et aux acides avec œillet pratique pour suspendre.


N° 23 332



Cliquet 2000 3/8". Super-fin !

Avec inverseur. Fonction de libération de la douille par bouton poussoir. Entraînement à cliquet précis à 44 dents pour une longue durabilité et un couple élevé. Tête et manche forgés d'une seule pièce. Poignée ergonomique en matériau souple HYTREL de DUPONT avec œillet pratique pour le suspendre.


N° 23 180



Cliquet standard 3/8". Elu d'innombrable fois !

Avec inverseur directement sur le mécanisme du cliquet. Plusieurs des 52 dents s'enclenchent simultanément pour permettre la transmission d'un couple extrême. Fonction de libération de la douille par bouton poussoir. Tête et manche forgés d'une seule pièce. Poignée en TPR (Thermoplastic Rubber) résistant aux graisses et aux acides avec œillet pratique pour suspendre.


N° 23 094



Cliquet MICRO-compact 3/8". Avec une tête extrêmement fine !

Plusieurs des 72 dents s'engagent simultanément et transmettent un couple élevé. Levier de commutation pour la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse. Mécanisme de libération: libérez les embouts en appuyant sur un bouton. Forgé en acier CrV, 2 x nickelé et chromé mat. Manche en TPR (caoutchouc thermoplastique) résistant à l'huile et aux acides.

N° 23 162



Cliquet ROTARY 3/8". Avec fonction supplémentaire de tournevis à renvoi d'angle !

En tournant le manche, une précontrainte unilatérale jusqu'à la butée est possible. Quelques millimètres suffisent pour le vissage et le dévissage. En marche à vide, le vissage se fait par la rotation du manche. Endentement de précision (52 dents) avec fonction d'inversement. Mécanisme de déverrouillage: desserrage des douilles par bouton-poussoir.

N° 23 083



Rallonge avec coulisseau en T 3/8"

adaptateur de 3/8" 4 pans à 1/2" 4 pans creux.

Dimension

N°
article

200 mm

23 558




Rallonge 3/8"

75 mm

23 554

150 mm

23 556



Cardan 3/8"

23 560



Adaptateur 3/8"

de 4 pans creux 3/8" à 4 pans 1/4"
(coulisseau pour rallonge 1/4").

23 564

Adaptateur 3/8"

de 4 pans creux 3/8" à 4 pans 1/2"
(coulisseau pour rallonge 1/2").

23 566

Adaptateur de perceuse

pour douilles 3/8"

23 562



Douilles spéciales pour bougies 3/8"

Avec joint TPR (Thermoplastic Rubber) pour maintenir la bougie. Longueur 64 mm.

16 mm

23 550

18 mm

23 551



Idem en longueur 70 mm.

19 mm

23 541

21 mm

23 552



Douille spéciale pour bougies 3/8"

6 pans et 12 pans (Bi-HX) Mise en oeuvre particulièrement aisée (Ø 20 mm). Avec joint TPR (Thermoplastic Rubber) pour maintenir la bougie. Longueur 64 mm.

14 mm

23 553



Douilles 3/8"
Fabriqué en acier CrV

Dimension	N° article
6 mm	23 500
7 mm	23 502
8 mm	23 504
9 mm	23 506
10 mm	23 508
11 mm	23 510
12 mm	23 512
13 mm	23 514
14 mm	23 516
15 mm	23 518
16 mm	23 520
17 mm	23 522
18 mm	23 523
19 mm	23 524
21 mm	23 526
22 mm	23 528
24 mm	23 530



Douilles rallongées 3/8"
Pour les boulons filetés dépassant largement.
Fabriqué en acier CrV. Longueur totale 46 mm.

8 mm	23 532
9 mm	23 534
10 mm	23 536
11 mm	23 538
12 mm	23 540
13 mm	23 542
14 mm	23 543

Idem en longueur totale 64 mm

15 mm	23 544
17 mm	23 546
18 mm	23 548
19 mm	23 549
22 mm	23 545
24 mm	23 547



Douilles tournevis 3/8" pour vis à 6 pans, 50 mm
Embouts en acier au Chrome Silicium Manganèse Molybdène.
Porte-embouts en acier CrV.

HX 4 mm	23 575
HX 5 mm	23 576
HX 6 mm	23 578
HX 7 mm	23 579
HX 8 mm	23 580
HX 9 mm	23 577
HX 10 mm	23 581
HX 11 mm	23 573



Douilles TX 3/8 "
Fabriqué en acier CrV.

E 6	23 612
E 7	23 613
E 8	23 614
E 10	23 616
E 12	23 618
E 14	23 620
E 18	23 624



Douilles tournevis 3/8" pour vis TX, 50 mm
Embouts 6 pans en acier au Chrome Silicium Manganèse Molybdène.
Porte-embouts en acier CrV.

TX 10	23 583
TX 15	23 582
TX 20	23 584
TX 25	23 585
TX 27	23 586
TX 30	23 587
TX 40	23 588
TX 45	23 589
TX 50	23 590



Douilles tournevis 3/8" pour vis à fente, 50 mm
Embout en acier au Chrome Silicium manganèse Molybdène. Porte-embouts en acier CrV.

FD 4 mm	23 591
FD 5,5 mm	23 592
FD 8 mm	23 593

Douilles tournevis 3/8" pour vis cruciformes, 50 mm
Embouts en acier au Chrome Silicium Manganèse Molybdène. Porte-embouts en acier CrV.

PH 1	23 594
PH 2	23 595
PH 3	23 596




Douilles 4 pans 3/8", 50 mm
Pour vis à denture multiple XZN. Embout en acier Chrome Silicium Manganèse Molybdène.
Porte-embouts en acier CrV.

VZ 5	23 628
VZ 6	23 629
VZ 8	23 631
VZ 10	23 633

1 1/2"
12,5 mm

Cliquets, douilles et accessoires pour le travail puissant.


En acier au chrome vanadium 31 CrV 3.



Cliquet 1/2". Très robuste!

Endentement irréprochable: plusieurs des 72 dents s'enclenchent simultanément pour permettre la transmission d'un couple extrême. Libération de la douille par bouton poussoir. Tête et manche forgés d'une seule pièce. Poignée en TPR (Thermoplastic Rubber) résistant aux graisses et aux acides avec œillet pratique pour suspendre.


N° 23 334



Cliquet 2000 1/2". Super-fin!

Avec inverseur. Fonction de libération de la douille par bouton poussoir. Entraînement à cliquet précis à 44 dents pour une longue durabilité et un couple élevé. Tête et manche forgés d'une seule pièce. Poignée ergonomique en matériau souple HYTREL de DUPONT avec œillet pratique pour le suspendre.


N° 23 190



Cliquet standard 1/2". Elu d'innombrable fois!

Avec inverseur directement sur le mécanisme du cliquet. Plusieurs des 52 dents s'enclenchent simultanément pour permettre la transmission d'un couple extrême. Fonction de libération de la douille par bouton poussoir. Tête et manche forgés d'une seule pièce. Poignée en TPR (Thermoplastic Rubber) résistant aux graisses et aux acides avec œillet pratique pour suspendre.


N° 23 096



Cliquet MICRO-compact 1/2". Avec une tête extrêmement fine!

Plusieurs des 72 dents s'engagent simultanément et transmettent un couple élevé. Levier de commutation pour la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse. Mécanisme de libération: libérez les embouts en appuyant sur un bouton. Forgé en acier CrV, 2 x nickelé et chromé mat. Manche en TPR (caoutchouc thermoplastique) résistant à l'huile et aux acides.

N° 23 164



Cliquet ROTARY 1/2". Avec fonction supplémentaire de tournevis à renvoi d'angle!

En tournant le manche, une précontrainte unilatérale jusqu'à la butée est possible. Quelques millimètres suffisent pour le vissage et le dévissage. En marche à vide, le vissage se fait par la rotation du manche. Endentement de précision (52 dents) avec fonction d'inversement. Mécanisme de déverrouillage: desserrage des douilles par bouton-poussoir.

N° 23 084



Levier extra long avec charnière et fonction cliquet

Pour dévisser des vis tenaces sans trop de force. Mécanisme de cliquet robuste, réversible (60 dents). Poignée en TPR (Thermoplastic Rubber) résistant aux huiles et aux acides.

N° 23 090

Longueur totale 43 cm



Rallonge avec coulisseau en T 1/2"
adaptateur 1/2" 4 pans à 3/8" 4 pans creux

Dimension

N°
article

250 mm

23 457



Rallonge 1/2"

64 mm
125 mm
250 mm

23 452
23 454
23 456



Adaptateur 1/2"
de 4 pans creux 1/2" à 4 pans 3/8"
(coulisseau pour rallonge 3/8").

23 458





Cardan 1/2"

23 450



Adaptateur de perceuse 1/2"

23 460

	Dimension	N° article
	Douilles spéciales pour bougies 1/2" Avec joint TPR (Thermoplastic Rubber) pour maintenir la bougie. Longueur 65 mm. Idem en longueur 70 mm.	16 mm 23 442 18 mm 23 443 19 mm 23 445 21 mm 23 444
	Douilles spéciales magnétiques pour bougies 1/2" Un aimant permanent puissant facilite la mise en place et maintient fermement la bougie. Longueur 65 mm. Idem en longueur 70 mm.	16 mm 23 392 18 mm 23 394 19 mm 23 395 21 mm 23 396
	Douilles 1/2" Usinées au tour, côté 4 pans à partir de la taille 19 mm. Fabriqué en acier CrV.	8 mm 23 400 9 mm 23 402 10 mm 23 404 11 mm 23 406 12 mm 23 408 13 mm 23 410 14 mm 23 412 15 mm 23 414 16 mm 23 415 17 mm 23 416 18 mm 23 417 19 mm 23 418 20 mm 23 419 21 mm 23 420 22 mm 23 422 23 mm 23 423 24 mm 23 424 27 mm 23 426 30 mm 23 428 32 mm 23 430 34 mm 23 431 36 mm 23 429
	Douilles rallongées 1/2" pour les boulons filetés dépassant largement. Fabriqué en acier CrV. Longueur totale 79 mm	10 mm 23 355 11 mm 23 356 12 mm 23 357 13 mm 23 358 14 mm 23 359 15 mm 23 360 16 mm 23 361 17 mm 23 362 18 mm 23 363 19 mm 23 364 21 mm 23 365 22 mm 23 366 24 mm 23 367
	Douilles tournevis 1/2" pour vis à fente, 55 mm Embouts en acier au Chrome Silicium Manganèse Molybdène. Porte-embouts en acier CrV.	FD 8 mm 23 462 FD 10 mm 23 464
	Douilles tournevis 1/4" pour vis à 6 pans, 55 mm Embouts en acier au Chrome Silicium Manganèse Molybdène. Porte-embouts en acier CrV.	HX 5 mm 23 476 HX 6 mm 23 477 HX 7 mm 23 478 HX 8 mm 23 479 HX 9 mm 23 463 HX 10 mm 23 480 HX 11 mm 23 465 HX 12 mm 23 481 HX 14 mm 23 482
	Douilles tournevis 1/4" pour vis à 6 pans, 100 mm à 6 pans en acier au Chrome Silicium Manganèse Molybdène. Porte-embouts en acier CrV.	HX 5 mm 23 484 HX 6 mm 23 475 HX 7 mm 23 485 HX 8 mm 23 486 HX 9 mm 23 466 HX 10 mm 23 487 HX 11 mm 23 467 HX 12 mm 23 483 HX 14 mm 23 468 HX 17 mm 23 471 HX 19 mm 23 473

1/2"
12,5 mm



Douilles TX 1/2"
Fabriqué en acier CrV.


Dimension N°
article

E 10	23 380
E 12	23 382
E 14	23 384
E 16	23 386
E 18	23 388
E 20	23 390
E 24	23 391



Douilles tournevis 1/2" pour vis TX, 55 mm
Embouts en acier au Chrome Silicium
Manganèse Molybdène.
Porte-embouts en acier CrV.

TX 20	23 488
TX 25	23 489
TX 27	23 490
TX 30	23 491
TX 40	23 492
TX 45	23 493
TX 50	23 494
TX 55	23 446
TX 60	23 447
TX 70	23 448



Douilles tournevis 1/2" pour vis TX, 100 mm
Embouts en acier au Chrome Silicium
Manganèse Molybdène.
Porte-embouts en acier CrV.

TX 40	23 495
TX 45	23 496
TX 50	23 497
TX 55	23 498
TX 60	23 499

Douilles 4 pans 1/2", 55 mm
Pour vis à denture multiple XZN. Embouts en
acier Chrome Silicium Manganèse Molybdène.
Porte-embouts en acier CrV.

VZ 5	23 318
VZ 6	23 319
VZ 8	23 321
VZ 10	23 323
VZ 12	23 325
VZ 14	23 327
VZ 16	23 328
VZ 18	23 329

Douilles 4 pans 1/2", 100 mm
Pour vis à denture multiple XZN. Embouts en
acier Chrome Silicium Manganèse Molybdène.
Porte-embouts en acier CrV.

VZ 6	23 370
VZ 8	23 371
VZ 9	23 376
VZ 10	23 372
VZ 12	23 373
VZ 14	23 374
VZ 16	23 377
VZ 18	23 378



Douilles carrées 1/2"- 12 pans
Fabriqué en acier CrV.

9 mm	23 304
10 mm	23 305
12 mm	23 307
18 mm	23 311
19 mm	23 312
21 mm	23 314

3/4"
19 mm

Jeu de douilles avec 3/4" d'entraînement 4 pans.

Pour les camions, les tracteurs et les machines, 14 pièces.

10 douilles de 22 à 50 mm. Cliquet reversible L 520 mm
(72 dents) avec mécanisme de déverrouillage. Levier avec
coulisseau (500 mm). Deux rallonges 200 et 400 mm.

N° 23 300



Coffrets spéciaux pour l'atelier pour vis longs et goujons filetés.

Avec clés à pipe courtes forgées et un cliquet à entraînement extérieur.

GARANTIE
2 ANS

Pour tout usage professionnel !



Coffret spécial de 14 pièces de 13 à 27 mm

Avec cliquet à inverseur, poignée en TPR (Thermoplastic Rubber), rallonge de 55 mm (également en conception ouverte) et adaptateur 4 pans 1/2" (12,5 mm). En coffret d'acier robuste (revêtement résine) avec insert intérieur robuste en plastique.

N° 23 604

Coffret spécial de 13 pièces de 5,5 à 14 mm

Avec cliquet à inverseur, poignée en TPR (Thermoplastic Rubber), rallonge de 55 mm (également en conception ouverte) et adaptateur 4 pans 1/4" (6,3 mm). En coffret d'acier robuste (revêtement résine) avec insert intérieur robuste en plastique.

N° 23 602

Clé à molette forgée à partir d'acier au chrome vanadium. D'après la norme DIN 3117/ISO 6787.

Version extra-longue avec prise ergonomique en TPR (Thermoplastic Rubber), résistant aux graisses et à l'acide et d'un oeillet pour suspendre. Tête mince à mâchoires polies. Guidage précis de la mâchoire mobile avec réglage aisée grâce à une vis moletée. Échelle millimétrée bien lisible pour des ouvertures de la clé et pour mesurer des objets.

taille de clé
maximale

N° 23 990	RG 200	24,5 mm
N° 23 992	RG 250	29 mm
N° 23 994	RG 300	34 mm



Jeux de douilles IMPACT pour écrous de roue. Douilles avec insert en plastique comme butée pour protéger les surfaces des boulons de roues et en sus avec gaine extérieure en plastique pour la protection des surfaces de jantes alu.

Pour utilisation avec visseuses pneumatiques 1/2". Acier spécial fortement allié pour résistance à l'abrasion extrême et couple maximal de 500 Nm. Comprenant un jeu de chaque en 17 – 19 et 21 mm. Coffret en acier robuste (enduit de poudre).

N° 23 938	Jeu de douilles longueur standard	85 mm
N° 23 970	Jeu de douilles extra-longues	130 mm

Douilles IMPACT individuelles, longueur standard: 85 mm

N° 23 962	taille 17
N° 23 964	taille 19
N° 23 966	taille 21

Douilles IMPACT individuelles, extra-longues: 130 mm.

N° 23 972	taille 17
N° 23 974	taille 19
N° 23 976	taille 21



Clés dynamométrique MicroClick. Outils de précision avec une grande précision

Calibrage pièce par pièce et contrôle final. Avec certificat.

PROXXON

INDUSTRIAL

Mécanisme de cliquet et commutation d'inversion gauche droite. Déclenchement bref Click-Signal clairement audible au déclenchement du couple présélectionné.



Affichage analogique clairement lisible pour le couple présélectionné.

Prise ergonomique axial que l'on saisit automatiquement. Important pour un déclenchement précis.


Micro échelle supplémentaire pour ajustement de précision.

Présélection simple du couple en tournant l'anneau moleté. La position est alors fixée par l'anneau.



Remarque:

Douilles à IMPACT pour écrous de roue, voir page 19!



Manche en acier stable et ovale. Avec une protection de rouille optimale : 2 nickelages et 1 chromage mat.

MC 320

MicroClick MC 320. De 60 – 320 Nm.

Avec entraînement 4 pans 1/2" (12,5 mm). Longueur total 610 mm. Voir description ci-dessus.

N° 23 354

MicroClick MC 200. De 40 – 200 Nm.

Avec entraînement 4 pans 1/2" (12,5 mm). Longueur total 530 mm. Voir description ci-dessus.

N° 23 353

MicroClick MC 100. De 20 – 100 Nm.

Avec entraînement 4 pans 3/8" (10 mm). Longueur total 430 mm. Particulièrement approprié pour les motocyclettes. Voir description ci-dessus.

N° 23 351

MicroClick MC 60. De 12 – 60 Nm.

Avec entraînement 4 pans 3/8" (10 mm). Longueur totale 370 mm. Sinon, comme décrit ci-dessus.

N° 23 350

MicroClick MC 30. De 6 – 30 Nm.

Avec entraînement 4 pans 1/4" (6,3 mm). Longueur total 335 mm. Voir description ci-dessus.

N° 23 349



(Tolérance selon ISO 6789 + / - 3%).

automatique.



Les clés dynamométriques MicroClick sont des outils de précision. Aussi, elles sont livrées dans une mallette pratique en plastique permettant de les conserver en sécurité.

Mécanisme d'ouverture pratique. Les embouts se décollent lors d'une simple pression sur le bouton.

Levier de commutation pour inversion gauche droite.


MC 200

MC 100

MC 60

MC 30

Calibré pièce par pièce au contrôle final. Avec numéro de série pour identification inscrit de façon durable.



Remarque:

Reportez-vous à la page 23 pour les tournevis dynamométriques MC 2 (0,4 – 2 Nm), MC 5 (1 – 5 Nm) et MC 10 (2 – 10 Nm) et la clé dynamométrique MicroClick MC 15 (3 – 15 Nm).

mm	HX	INHX	FM-TX	M-TX	XZN	Nm ¹⁾
M 1,6	SW 3,2	HX 1,5	TX 5	-	-	0,2
M 2	SW 4	HX 1,5	TX 6	-	-	0,35
M 2,5	SW 5	HX 2	TX 7; 8	-	-	0,8
M 3	SW 5,5	HX 2,5	TX 9; 10	E 4	-	1,3
M 3,5	SW 6	HX 2,5	TX 15	E 4	-	2
M 4	SW 7	HX 3	TX 20	E 5; 6	-	2,9
M 5	SW 8	HX 4	TX 25; 27	E 6; 8	-	6
M 6	SW 10	HX 5	TX 27; 30	E 8; 10	VZ 5	10,2
M 7	SW 11	HX 5	TX 40	E 8; 10	VZ 5	16
M 8	SW 13	HX 6	TX 45	E 10; 12	VZ 6	25
M 10	SW 16; 17	HX 8	TX 45; 50	E 12; 14	VZ 8	50
M 12	SW 18; 19	HX 10	TX 55	E 14; 18	VZ 10	86
M 14	SW 21; 22	HX 12	TX 60	E 18; 20	VZ 12	138
M 16	SW 24	HX 14	TX 70	E 20	VZ 14	215
M 18	SW 27	HX 14	TX 80	E 24	-	296
M 20	SW 30	HX 17	TX 90	E 24	-	420
M 22	SW 32; 34	-	-	-	-	573
M 24	SW 36	HX 19	-	-	-	725

¹⁾ Schraubenqualität 8.8; Gewindereibzahl $\mu=0,14$
PROXXON S.A., LU-6868 Wecker

© Copyright by **PROXXON**

Les couples de serrage sont indiqués pour des boulons à filetage régulier (DIN 13, Partie 13) et avec une tête aux dimensions requises (DIN 912, 931, 934). Le coefficient de friction utilisé est celui d'une vis qui n'a pas été traitée ni phosphatée (point de vissage non graissé, légèrement huilé).

GARANTIE
2 ANS

Pour tout usage professionnel !

Pour la sécurité et le bon couple de serrage: les outils de précision MicroClick.



**GARANTIE
2 ANS**

Pour tout usage professionnel !

3/8"
10 mm

Clé dynamométrique MicroClick MC 60-Multi. 12 – 60 Nm.
À utiliser surtout pour les vélos et les motos. Réversible pour filetage à gauche.



Les clés à fourche permettent un accès latéral: pour le serrage de boulons et de douilles sur les raccords de tuyaux, les conduites hydrauliques, les tiges filetées. Déclenchement automatique à court terme: signal d'enclenchement clairement audible et tangible lorsque le couple présélectionné est atteint. Précision de déclenchement élevée selon la norme DIN/ISO 6789, tolérance +/- 3 %. Outils de fixation avec douille carrée (9 x 12 mm) pour

verrouillage avec goupille à ressort: 10 clés à fourche, forgées en acier CrV, en SW 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 et 19 mm. Tête à cliquet de 10 mm de côté, plus 4 embouts de tournevis HX 5 – 6 – 7 et 8 mm. Avec certificat d'essai. Emballé dans un étui plastique pratique.

N° 23 341

1/2"
12,5 mm

Clé dynamométrique MicroClick MC 200-Multi. Pour 40 – 200 Nm.
Tête à cliquet réversible pour filetage à gauche.



Les clés à fourche permettent un accès latéral: pour le serrage de boulons et de douilles sur les raccords de tuyaux, les conduites hydrauliques, les tiges filetées. Déclenchement automatique à court terme: signal d'enclenchement clairement audible et tangible lorsque le couple présélectionné est atteint. Précision de déclenchement élevée selon la norme DIN/ISO 6789, tolérance +/- 3 %. Outils de fixa-

tion avec douille carrée (14 x 18 mm) pour verrouillage avec goupille à ressort: 9 clés à fourche, forgées en acier CrV, en tailles 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 et 30 mm. Tête à cliquet de 1/2" (10 mm) carré. Avec certificat d'essai. Emballé dans un étui plastique pratique.

N° 23 342

3/4"
19 mm

Clé dynamométrique MicroClick MC 500. Pour 100 – 500 Nm.



Pour les travaux de réparation sur petits camions, utilitaires et tracteurs. Avec entraînement 4 pans 3/4" (19 mm). Mécanisme à cliquet et commutateur d'inversion gauche droite. Manche robuste en acier avec protection anti-rouille optimale: 2x nickelé, puis chromé mat. Calibré pièce par pièce au contrôle final (avec certificat). Tolérance selon ISO 6789: +/- 3%.

Affichage analogique clairement lisible avec micro-échelle supplémentaire pour l'ajustement de précision. Longueur totale 820 mm. Emballé en mallette pratique en plastique.

N° 23 340

Tournevis dynamométrique MicroClick MC 5.
Pour 1 – 5 Nm.



Libération automatique rapide lors du serrage des vis: Signal de clic clairement audible et tactile lorsque le couple pré réglé est atteint. Réglage de couple en tournant la bague moletée sur l'extrémité du manche. La valeur présélectionnée est fixée par l'insertion de la bague. Échelle vitré est très bien lisible. Micro-échelle supplémentaire pour le réglage fin.

1 tour = 1 Nm. Echelle avec graduation 0,10 Nm. Avec carré 1/4" (6,3 mm) pour les douilles et adaptateur enfichable avec la douille à ressort pour des embouts standard 1/4" (6,3 mm). Précision + / - 6%. Longueur totale 165 mm.

N° 23 347



Tournevis dynamométrique MicroClick MC 2.
Pour 0,4 – 2 Nm.



Activation automatique lors du serrage de vis: Signal de clic clairement audible et tactile lorsque le couple pré réglé est atteint. Serrage de couple en tournant la bague moletée sur l'extrémité du manche (verrouillable). Échelle vitré facile à lire. Arbre élancé et long de 50 mm, avec montage magnétique pour embouts standard 1/4" (6,3 mm). Avec adaptateur avec 1/4" extérieur 6-pans sur 1/4" extérieur 4-pans pour les embouts. Précision + / - 6%. Longueur totale de 170 mm. Poids 135 g.

N° 23 343



Adaptateur avec douille à ressort pour embouts standards 1/4" inclus.

Tournevis dynamométrique MicroClick MC 10.
Pour 2 – 10 Nm.

Réglage fin: 1 tour = 2 Nm. Anneau d'échelle avec graduation 0,2 Nm. Avec devant une réception de 1/4" pour le placement d'une poignée en T avec coulisseau (fourni). Sinon identique au type MC 5 décrit à gauche.

N° 23 348



Remarque:

Une poignée de tournevis ergonomique permet un couple de 6 – 8 Nm "sans aide manuelle". Par conséquent, la **MC 10** a une réception frontale de 1/4" pour l'utilisation d'un levier (poignée en T, cliquet).

Tournevis dynamométrique MicroClick MC 15.
Pour 3 – 15 Nm.

Déclenchement automatique court lors du serrage de vis: Signal de clic clairement audible et tactile lorsque le couple pré réglé est atteint. Serrage du couple en tournant la bague moletée sur l'extrémité du manche. La valeur présélectionnée est fixée par l'insertion de la bague. Facile à lire affichage analogique avec micro-échelle supplémentaire pour le réglage fin. Anneau d'échelle avec graduation 0,4 Nm. Entraînement 1/4" 4 pans (6,3 mm) avec adaptateur 1/4" pour embouts de tournevis standards. Commutable de droite à gauche. Précision + / - 3 %. Longueur totale 195 mm.



N° 23 345

Avec carré 1/4" et levier d'inversion pour la rotation dans le sens horaire et anti-horaire.

Calibrage pièce par pièce et contrôle final. Avec en permanence le numéro de série gravé au laser pour l'identification.



Clairement lisible avec affichage analogique supplémentaire à micro-échelle pour le réglage fin.



MicroSpeeder avec fonction de cliquet sur le côté de la bague.

Pour gagner du temps en travaillant sans repositionnement. Version extra-longue.

PROXXON

INDUSTRIAL

GARANTIE
2 ANS

Pour tout usage professionnel !

L'anneau intérieur à 72 dents en acier spécial durci permet l'entraînement avec un déplacement du levier de seulement 5°. Cependant, la capacité de transmission de couple dépasse de loin la norme DIN/ISO. Manches en acier CrV avec protection de surface optimale: 2x nickelé puis 1x chromé mat. Tailles de clés bien lisibles par un procédé de marquage électrolytique!



Avec mécanisme d'entraînement encapsulé.



Encombrement réduit de la clé (A + B).
Tête en plus très mince.

La fonction cliquet prend tout son intérêt lorsque les clés conventionnelles ne peuvent plus se déplacer!



MicroSpeeder standard (version droite, étroite sans inverseur).



Avec fonction cliquet sur l'anneau. Pour économiser du temps de travail sans le re-déplacer! Idéal pour l'utilisation dans des secteurs étroits. Pour montage et démontage du moteur et transmission automatique, les axes arrières etc...

MicroSpeeder en version standard à l'unité

N° 23 257	dim. 8
N° 23 258	dim. 9
N° 23 259	dim. 10
N° 23 260	dim. 11
N° 23 261	dim. 12
N° 23 262	dim. 13
N° 23 263	dim. 14
N° 23 264	dim. 15
N° 23 265	dim. 16
N° 23 266	dim. 17
N° 23 267	dim. 18
N° 23 268	dim. 19
N° 23 270	dim. 21
N° 23 271	dim. 22
N° 23 273	dim. 24



Version droite sans inverseur. La clé est tout simplement inclinée.

MicroSpeeder en version droite et étroite dans un coffret. 7 pièces.

Une pièce de chaque en version extra-longue dans les tailles 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 et 19 mm, comme décrit ici. Dans un coffret en acier robuste (peint par poudrage).

N° 23 275



GARANTIE 
2 ANS

Pour tout usage professionnel !



Jeu MicroSpeeder dans son support pliable. 8 – 19 mm. 10 pièces.



Avec fonction de cliquet sur le côté de l'anneau et mécanisme inverseur droite-gauche. Pour gagner du temps en travaillant sans repositionnement. Idéal pour le vissage sur des surfaces planes grâce à l'anneau incliné de 15°. Clipsée dans un support pliage fonctionnel, chaque clé a sa place fixe. Le compagnon idéal du chantier. Avec option supplémentaire de montage mural dans l'atelier. Tailles de clés bien lisibles. Rangement pour toujours!

Une pièce de chaque en version extra-longue en tailles 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 et 19 mm.

N° 23 126



MicroSpeeder avec levier inverseur et anneau incliné de 15°.



Il n'est pas possible d'utiliser la clé avec l'anneau incliné de 15° simplement en la retournant, d'où le mécanisme inverseur droite-gauche. Idéale pour le vissage sur des surfaces planes.

MicroSpeeder avec levier inverseur à l'unité

N° 23 130	dim. 8
N° 23 131	dim. 9
N° 23 132	dim. 10
N° 23 133	dim. 11
N° 23 134	dim. 12
N° 23 135	dim. 13
N° 23 136	dim. 14
N° 23 137	dim. 15
N° 23 138	dim. 16
N° 23 139	dim. 17
N° 23 140	dim. 18
N° 23 141	dim. 19
N° 23 143	dim. 21
N° 23 144	dim. 22
N° 23 146	dim. 24



Tête inclinée de 15° idéal pour visser sur des surfaces planes.

MicroSpeeder à inverseur dans un coffret. 7 pièces.

1 de chaque en version extra-longue en 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 et 19 mm, selon description ici. Livré dans un coffret en acier robuste (peint par poudrage).

N° 23 124



MicroSpeeder avec fonction de cliquet sur le côté de la bague.

Pour gagner du temps en travaillant sans repositionnement. Version extra-longue.

MicroSpeeder polygonal en forme droite, étroite. Idéal pour l'utilisation dans des endroits étroits.



Pour montage et démontage de moteurs, pour les transmissions automatiques, les axes arrières etc. Fonction de cliquet avec anneau intérieur à 72 dents en acier spécial fortement allié. L'entraînement s'effectue déjà avec un déplacement du levier de seulement 5°. Manches en acier CrV avec protection de surface optimale: 2x nickelé puis 1x chromé mat. Avec marquage laser et tailles clairement lisibles.


N° 23 241 dim. 8 x 9
N° 23 243 dim. 10 x 11
N° 23 244 dim. 10 x 13
N° 23 246 dim. 12 x 13

N° 23 247 dim. 14 x 15
N° 23 249 dim. 16 x 18
N° 23 250 dim. 17 x 19
N° 23 252 dim. 22 x 24

**GARANTIE
2 ANS**

Pour tout usage professionnel !

MicroSpeeder côté de la bague avec coude auto-bloquant. Pour une inclinaison jusqu'à 90° de chaque côté.



Très pratique lors du travail, la fonction autoagrippant de l'anneau articulé reste toujours à disposition, même après plus de 10000 utilisations. Grâce à sa flexibilité, cette clé est inégalable dans des endroits exigus et étroits.

MicroSpeeder articulé à l'unité

N° 23 045 dim. 8 mm
N° 23 046 dim. 9 mm
N° 23 047 dim. 10 mm
N° 23 048 dim. 11 mm
N° 23 049 dim. 12 mm
N° 23 050 dim. 13 mm
N° 23 051 dim. 14 mm
N° 23 052 dim. 15 mm
N° 23 053 dim. 16 mm
N° 23 054 dim. 17 mm
N° 23 055 dim. 18 mm
N° 23 056 dim. 19 mm
N° 23 058 dim. 21 mm
N° 23 059 dim. 22 mm
N° 23 061 dim. 24 mm

MicroSpeeder à anneau articulé autoagrippant dans un coffret. 7 pièces.

1 de chaque en version extra-longue en 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 et 19 mm, selon description ici. Dans un coffret en acier robuste (peint par poudrage).

N° 23 068



Anneau articulé autoagrippant:
Inégalable dans des endroits exigus et étroits.

MicroSpeeder quadruple. Un seul outil pour les boulons de voitures les plus

importants: 10 – 13 – 17 – 19 mm.

PROXXON

INDUSTRIAL



Fonction de cliquet avec anneau intérieur à 72 dents en acier spécial fortement allié. L'entraînement s'effectue déjà avec un déplacement du levier de seulement 5°. Avec mécanisme inverseur droite-gauche. Manche en acier CrV avec protection de surface optimale: 2x nickelé puis 1x chromé mat. Avec marquage laser et tailles clairement lisibles. Longueur totale 210 mm.

N° 23 236

GARANTIE
2 ANS

Pour tout usage professionnel!

Remarque:


Le MicroSpeeder quadruple est comparé à l'utilisation de deux MicroSpeeder avec double anneau 10 x 13 et 17 x 19 un peu plus massif. Vous ne pouvez également pas faire passer la taille 13 et 19. Mais vous avez qu'un seul outil dans votre poche!

Speeder-Clés à cliquet en version standard. Avec mécanisme de commutation. Facile, pratique et surtout appropriées pour les travaux de montage. Description comme à droite.

Clés à cliquet Speeder 6 pièces.

De 6 – 19 mm. 1 clé de chaque SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15 et 17 x 19. Mécanisme à cliquet fiable en acier CrV (commutable). Coffret en acier robuste (enduit) avec fermoir. Compartiment de rangement pratique pour les petits objets (les écrous représentés ne sont pas inclus).

N° 23 231



**DIN
ISO**



Speeder-Clés à cliquet à l'unité

N° 23 201	6 x 7
N° 23 204	8 x 9
N° 23 205	10 x 11
N° 23 207	10 x 13
N° 23 209	12 x 13

N° 23 211	14 x 15
N° 23 214	16 x 18
N° 23 215	17 x 19
N° 23 216	19 x 21

Clés SlimLine. Les outils pour bloquer. Forgée à chaud en acier CrV durcie et affinée.



GARANTIE 10 ANS
Pour tout usage professionnel!





- Traitement de surface optimisée (2 x nickelée, 1 x chromée) avec un touché agréable.
- Têtes polies, minces et étroites mais aux couples largement supérieurs aux prescriptions DIN/ISO.
- Avec un marquage laser permanent et une grande lisibilité des dimensions en mm.
- Les tolérances de mesure sont plus restreintes que celles prescrites par DIN/ISO. Chaque outil est contrôlé.

Jeu de doubles clés à fourche SlimLine 8 pièces. Livré dans un support. Selon DIN 3110 et ISO 3318.

En tailles 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 et 20 x 22 mm. Chaque clé est clipsée dans un socle en plastique pratique avec un trou pour la suspension au mur.

N° 23 800 Jeu complet



PROXXON INDUSTRIAL	SlimLine-Double clé à fourche, à l'unité				
	S ₁ x S ₂	B ₁	B ₂	L	H
23 828	5 x 5,5 mm	13	14	111	3
23 830	6 x 7 mm	16	18	123	3,4
23 832	8 x 9 mm	20	22	140	3,5
23 834	10 x 11 mm	24	26	157	4,5
23 836	12 x 13 mm	28	29	173	4,7
23 838	10 x 13 mm	24	29	174	4,7
23 840	14 x 15 mm	32	34	190	5,5
23 842	16 x 17 mm	36	38	205	6
23 846	18 x 19 mm	38	42	220	6,5
23 848	17 x 19 mm	38	42	220	6,5
23 850	20 x 22 mm	43	46	235	7,5
23 852	21 x 23 mm	45	48	248	7,5
23 856	24 x 27 mm	49	55	268	8,5
23 860	30 x 32 mm	59	64	302	9,5
23 864	34 x 36 mm	65	79	320	10
23 866	41 x 46 mm	86	95	415	15,0

Chaque clé à sa propre place:
clipsée dans un socle en plastique, qui
s'attache aussi au mur et qui est pourvu
d'indications claires des tailles.
Car il faut de l'ordre!



Avec des ouvertures de la clé clairement lisibles.

SlimLine - mixtes à fourche et polygonale.
12 pièces. Complet avec support. Selon DIN 3113 et ISO 3318 (anneau incliné de 15°).


En tailles: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 et 19 mm.
Chaque clé est clipsée dans un socle en matière plastique avec un trou pour la suspension au mur.

N° 23 820 Jeu complet

SlimLine - Clés mixtes à fourche et polygonale.
15 pièces. Avec nouvelles tailles ISO: 16, 18 et 21 mm. Comme décrit à gauche.

En tailles: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 et 21 mm.

N° 23 821 Jeu complet



	S ₁	B ₁	B ₂	L	H
23 905	5,5 mm	9	14	93	3,3
23 906	6 mm	10	16	100	3,5
23 907	7 mm	12	18	110	3,5
23 908	8 mm	13	20	120	4
23 909	9 mm	15	22	130	4
23 910	10 mm	16	24	140	4,5
23 911	11 mm	17	26	150	4,9
23 912	12 mm	19	28	160	5
23 913	13 mm	20	29	170	5,5
23 914	14 mm	22	32	180	5,8
23 915	15 mm	24	34	190	5,9
23 916	16 mm	25	36	195	5,9
23 917	17 mm	25	38	210	6,4
23 918	18 mm	28	38	216	6,9
23 919	19 mm	28	42	230	7,1
23 920	20 mm	30	46	250	7,3
23 921	21 mm	32	45	245	7,5
23 922	22 mm	33	46	270	8,2
23 924	24 mm	36	49	280	8,3
23 927	27 mm	39	55	310	9,1
23 930	30 mm	44	59	340	10
23 932	32 mm	46	64	360	10,8
23 933	34 mm	50	70	380	15
23 935	36 mm	54	74	410	18
23 937	41 mm	61	84	460	21



SlimLine clés doubles polygonales et SlimLine clés mixtes à fourche et polygonale dans une trousse textile à enrouler (métrique et en pouce) à voir en pages 30/31.



Clés SlimLine. Forgées à chaud en acier CrV, soigneusement trempées et plaquées.

Avec marquage des tailles clairement lisible.



**GARANTIE
10 ANS**
Pour tout usage
professionnel!



**DIN
ISO**


**Clés doubles polygonales SlimLine
en jeu de 8 pièces. Complet avec support.
Selon DIN 838 et ISO 3318.**

En tailles: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 et 20 x 22 mm. Chaque clé est clipsée dans un socle en plastique pratique avec un trou pour la suspension au mur.

N° 23 810 Jeu complet

Chaque clé à sa propre place:
clipsée dans un socle en plastique,
qui s'attache aussi au mur et qui est pourvu
d'indications claires des tailles.
Car il faut de l'ordre!



					
PROXXON INDUSTRIAL SlimLine-Doubles clés polygonale, à l'unité					
	S ₁ x S ₂	B ₁	B ₂	L	H
23 868	5 x 5,5 mm	9	10	162	5
23 870	6 x 7 mm	10	12	173	5,6
23 872	8 x 9 mm	13	14	182	6,1
23 874	10 x 11 mm	16	17	200	7,9
23 876	12 x 13 mm	18	19	212	8,5
23 878	10 x 13 mm	16	19	212	8,5
23 880	14 x 15 mm	21	23	225	9,8
23 882	16 x 17 mm	24	25	245	10,4
23 886	18 x 19 mm	27	28	260	11,3
23 888	17 x 19 mm	25	28	216	11,3
23 890	20 x 22 mm	30	32	285	12,8
23 892	21 x 23 mm	31	33	310	12,9
23 896	24 x 27 mm	34	38	335	13,9
23 900	30 x 32 mm	42	45	375	15,3



Clés SlimLine, emballage carton.

Des jeux complets pour les tailles 6 – 32 mm. Les outils pour bloquer.

SlimLine - Clés mixtes à fourche et polygonale, 21 pièces. De 6 – 32 mm. Selon DIN 3113 et ISO 3318 (côté de l'anneau incliné de 15°).

**GARANTIE
10 ANS**

Pour tout usage professionnel!



En tailles: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 et 32 mm. Emballé dans un carton renforcé.

N° 23 822 Jeu complet

SlimLine - Doubles clés à fourche, 11 pièces. De 6 – 32 mm. Selon DIN 3110 et ISO 3318.



En tailles: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 et 30 x 32 mm.
Emballé dans un carton renforcés.

N° 23 802 Jeu complet

SlimLine - Clés doubles polygonales, 11 pièces. De 6 – 32 mm. Selon DIN 838 et ISO 3318.



En tailles: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 et 30 x 32 mm.
Emballé dans un carton renforcés.

N° 23 812 Jeu complet

SlimLine Clés mixtes à fourche et polygonale pour vis métriques et en pouce. Côté de l'anneau incliné de 15°. Dans une trousse textile pratique à enrouler et suspendre.

SlimLine - Clés mixtes à fourche et polygonale pour vis métriques. 12 pièces.



En tailles: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 et 19 mm.

N° 23 825

SlimLine - Clés mixtes à fourche et polygonale pour vis en pouce. 12 pièces.



En tailles: 1/4" – 9/32" – 5/16" – 11/32" – 3/8" – 7/16" – 1/2" – 9/16" – 5/8" – 11/16" – 3/4" et 13/16".

N° 23 816



Remarque:

Trousse pratique à accrocher dans l'atelier ou à enrouler pour la route.



Coffret d'embouts de sécurité spéciaux. Avec pour certains, des formes

inhabituelles. Pour que rien ne soit indévissable.

■ Embouts longs (80 mm)

■ Embouts normaux (25 mm)

Embouts pour vis inviolable "Snake-eyes" N° 6, 8.

Embouts pour vis 6 pans creux de sécurité à téton central, 4 et 5 mm.

PH 1 en 2.

Embouts pour vis à fente en 3 et 5,5 mm.

Embouts Resistorx (Tampér resistant). TX 10, TX 15, TX 20, TX 30.

Embouts Resistorx (Tampér resistant). 12 pièces de TX 5 à TX 40.

Embouts pour vis 6 pans creux de sécurité à téton central-métriques, 7 pièces de 2 à 8 mm

Embouts pour empreinte Tri Wing, 5 pièces de TW 1 à TW 5.

Embouts pour empreinte TX Set, TS 6, 8 et 10.

Embouts pour empreinte Tri Wing, TW 1 – 2 et 3.

Embouts 4 pans mâles SQ 00, SQ 01, SQ 02 et SQ 03.

3 embouts Clutch: C1, C2, C3.

Embouts pour vis 6 pans creux de sécurité à téton central - en pouces. 6 pièces de 5/64" à 5/32".

Embouts pour vis inviolable "Snake-eyes" – 5 pièces de N° 4 à N° 12.



En complément : 7 embouts conventionnels (pour vis PH, PZ et à fente).

Embouts pour empreinte à denture multiple XZN en tailles 5, 6 et 8.

Super coffret d'embouts spéciaux de sécurité. 75 pièces.

Avec embouts spéciaux 1/4" (6,3 mm) en longueur standard (25 mm) et extra longue pour trous borgnes (80 mm). Avec tournevis avec dispositif pour inserts à ressort. Support magnétique pour le travail avec une visseuse électrique. Adaptateur avec prise carrée et hexagonale

(mâle) et la contrepartie avec carré et l'hexagone (femelle). Dispositif spécial pour centrage de crochets vis. Chaque pièce est clairement marquée.

N° 23 107

Jeu de clés coudées pour vis 6 pans hexagonales creuses (HX). 9 pièces.


Avec tête sphérique hexagonale sur les longues clés (les clés courtes sont chanfreinées). 1 de chaque en 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 et 10 mm. En acier chrome-vanadium. Dans un support à fermoir pratique.

N° 23 946

Jeu de clés coudées pour vis TX. 9 pièces.

1 de chaque en TX 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 et 50. En acier spécial revêtu d'un alliage au nickel-chrome-molybdène. Dans un support à fermoir pratique.

N° 23 944



Jeu de clés avec tournevis à cliquet articulé, avec support magnétique

pour le travail avec tournevis électrique.

DIN
ISO

GARANTIE
2 ANS

Pour tout usage professionnel !

Tournevis inclinable avec fonction cliquet pour plus de couple et de facilité. Pour travailler sans le re-déplacer. Pour embouts standard 1/4".



Verrouillage de la poignée en appuyant sur un bouton dans les liaisons normales et angulaires. Le passage de la droite à la rotation anti-horaire se fait en tournant la bague de sélection. A la position centrale, la fonction d'encliquetage est éliminée. Système autolock: Les embouts sont fixés automatiquement lors de l'inversion par ressort et aimant. Pousser l'éjecteur en arrière pour supprimer.

N° 22 288

Jeu de clés avec tournevis articulé à cliquet avec support magnétique. 54 pièces

23 embouts 1/4" (6,3 mm) en longueur standard (25 mm) et 16 embouts extra-long (80 mm) pour des trous borgnes. Adaptateur 4 pans mâle à 6 pans mâle et la contrepartie avec carré femelle à 6 pans creux (femelle). Insert spécial pour centrage. 10 Douilles 1/4" de 5,5 à 13 mm. Avec support magnétique pour le travail avec le tournevis ou une perceuse. Dans un coffret robuste en acier (enduit de poudre)

N° 23 104

Embouts de qualité industrielle, précis et durables.



En chrome-molybdène-silicium-manganèse-vanadium alliage d'acier spécial. Fabriqué selon les techniques les plus avancées.

- Plat 3 – 5,5 et 10 mm aussi en version longue.
- ⊕ PH 1 – 2 et 3 en version longue PH1 et 2.
- ✱ PZ 1 – 2 et 3.
- ✱ TX (avec douille creuse) 8 – 9 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 et 40.
- ✱ TX en version longue 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 et 40.
- ⊖ HX 2,5 – 3 – 4 – 5 et 6 mm. En version longue HX 3 – 4 – 5 et 6 mm

Jeu de clés de poche pour vis hexagonales creuses (HX). 8 pièces.

1 de chaque en 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 et 8 mm. En acier chrome-vanadium, affiné galvaniquement. L'emboîtement en matière douce est agréable à la main et peut aussi servir comme levier.

N° 23 956



Jeu de clés de poche pour vis TX. 8 pièces.

1 de chaque en TX 9 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 et 40. En acier spécial revêtu d'un alliage au nickel-chrome-molybdène. L'emboîtement en matière douce est agréable à la main et peut aussi servir comme levier.

N° 23 954



FLEX-DOT tournevis universel pour l'atelier et le montage.

PROXXON

INDUSTRIAL

DIN
ISO

GARANTIE
2 ANS

Pour tout usage professionnel!

Conception ergonomique et design pour un travail de qualité:

Poignée à deux composants arrondie de façon ergonomique avec picots souples "FLEX-DOT"® pour un travail sans fatigue ni douleur. Bonne adhérence lors du changement rapide de position de la main. Permet des couples et des efforts de pression élevés grâce à sa conception horizontale et verticale équilibrée pendant l'utilisation.

Avec œillet transversal pour suspension ou application d'un levier.

Poignée en caoutchouc spécial, non collant résistant aux huiles et aux acides.

Indication claire de tailles par marquage au laser sur les arbres chromés en acier spécial allié au chrome-silicium-manganèse-molybdène.

Pointe noire usinée pour la meilleure précision possible lors du logement de vis. Evite le glissement de l'outil.

Symbole et taille de lame à l'extrémité de la poignée.

Cavité pour les doigts pour une meilleure « prise » lors des rotations rapides.

Avec hexagone pour placer une clé plate comme levier (important en cas de vis bien serrées).




Tournevis pour vis à fente

Tournevis pour vis à 6 pans (tête sphérique) HX



N°	mm	mm	mm	mm
22 010	3	0,5	100	75
22 012	4	0,8	100	75
22 014	5,5	1	125	100
22 016	6,5	1,2	150	110
22 018	8	1,2	175	122
22 020	10	1,6	200	122
22 026 Stubbi	5,5	1	25	60



N°	HX	mm	mm
22 204	2	100	75
22 206	2,5	100	75
22 208	3	100	75
22 210	4	100	100
22 212	5	100	110
22 214	6	150	110
22 216	8	150	122



Tournevis pour vis cruciformes PHILLIPS

Tournevis pour vis cruciformes POZIDRIV



N°	PH	mm	mm
22 050	0	60	75
22 052	1	80	100
22 054	2	100	110
22 056	3	150	122
22 060 Stubbi	2	25	60



N°	PZ	mm	mm
22 070	0	60	75
22 072	1	80	100
22 074	2	100	110
22 076	3	150	122



Tournevis TTX-Tamper-TX (avec œillet frontal)

N°	TTX	mm	mm
22 230	8	75	75
22 232	10	100	100
22 234	15	100	100
22 236	20	100	100
22 238	25	100	110
22 240	27	100	110
22 242	30	100	110
22 244	40	100	110




Tournevis à 6 pans

N°	mâle HX	mm	mm
22 260	5,5	125	110
22 262	6	125	110
22 264	7	125	110
22 266	8	125	110
22 268	9	125	110
22 270	10	125	110
22 272	11	125	110
22 274	12	125	110
22 276	13	125	110

MICRO-Set de crochets spéciaux, 4 pièces

Pour une utilisation dans le secteur automobile, dans le commerce et l'industrie. Idéal pour séparer les fils, retirer les petits fusibles et pour monter et démonter les joints toriques. L'ensemble se compose de 4 crochets: (1) pointe droite, (2) pointe à angle de 90°, (3) pointe à angle de 45° et (4) pointe pleine. lame Ø 3 mm, longueur de la lame 80 mm. Longueur totale 155 mm.

N° 22 700



Tournevis pour embouts standard 1/4" et douilles 1/4"

Pour embouts 6 pans standard 1/4" (6,3 mm). L'aimantation des embouts maintient les vis en acier. Simple mise en place des vis.

N° 22 281



mm	mm
100	110

Pour embouts 6 pans 1/4" (6,3 mm). Avec système de blocage, les embouts sont maintenus. Pour libérer, pousser la bague arrière.

N° 22 282



mm	mm
110	110


Pour douilles 4 pans 1/4" et embouts 6 pans standard 1/4" (6,3 mm)

Le changement de porte-outil se fait par simple déplacement du porte-embout.

N° 22 283



mm	mm
110	110



Ensembles de tournevis pratiques pour l'utilisation quotidienne.

Jeu de tournevis FLEX-DOT, 6 pièces

Des outils ne doivent en aucun cas manquer dans la caisses à outils. Un premier équipement complet pour les installateurs et les techniciens.

N°	Contenu				
22 604	4 x fente: 2 x Phillips:	3 PH 1	4 PH 2	5.5	6.5
22 606	4 x fente: 2 x Pozidriv:	3 PZ 1	4 PZ 2	5.5	6.5
22 640	6 x Tamper-TX:	TTX 10 TTX 25	TTX 15 TTX 30	TTX 20 TTX 40	
22 642	6 x HX:	HX 2.5 HX 6	HX 3 HX 8	HX 4	HX 5
22 644	6 x Extérieur HX:	5.5 10	6 13	7	8




Tournevis avec poignée en L: les robustes avec lames droites.

PROXXON


INDUSTRIAL

Si des couples élevés sont nécessaires lors du serrage de vis, le tournevis avec poignée en L est la solution. La prise ergonomique et asymétrique facilite le travail dans l'utilisation permanent. La conception à 2 composants douce et agréable au touché permet des couples et des efforts de pressions élevés. Taille clairement indiquée sur l'arbre (gravé au laser) et sur la poignée.



Tournevis HX à poignée en L
Courte lame avec HX standard,
lame longue avec boule HX
(tête sphérique).

N°	HX	A mm	B mm	C mm
22 402	2	110	15	55
22 404	2,5	110	15	55
22 406	3	110	15	55
22 408	4	110	15	55
22 410	5	160	20	75
22 412	6	160	20	75
22 414	7	160	20	75
22 416	8	200	20	75
22 418	10	215	20	100



Tournevis TX à poignée en L
Courte lame avec TX standard, lame longue
avec Tamper-TTX.

N°	TX	A mm	B mm	C mm
22 440	8	110	15	55
22 442	9	110	15	55
22 444	10	110	15	55
22 446	15	110	15	55
22 448	20	110	15	55
22 450	25	160	20	75
22 452	27	160	20	75
22 454	30	160	20	75
22 456	40	185	20	75
22 458	45	215	20	100
22 460	50	215	20	100



Jeux de tournevis à poignée en L

Avec un support pour l'atelier. Indications de tailles bien lisibles sur le support pour un rangement parfait des tournevis à poignée en L.

N°	Contenu
22 650	8 pièces. Jeux de tournevis HEX à poignée en L avec support: HX 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10
22 652	10 pièces. Jeux de tournevis TX à poignée en L avec support: TX 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40 – 45 – 50



Dans un étui fonctionnel avec fermeture éclair. 1 paire de pinces pour saisir les petites vis et les petites pièces.

Tournevis de grande précision pour les électriciens,

MICRO-Tournevis, 13 pièces

—	Fente:	1 x 50 – 2 x 50
+	Cruciforme:	PH 000 x 50 – PH 0 x 50 – PH 1 x 50
✱	TX:	5 x 50 – 6 x 50 – 7 x 50 – 8 x 50 – 10 x 50
⬠	HX:	1,5 x 50 – 2 x 50

N° 22 720

Tournevis isolés FLEX-DOT selon la norme VDE

Tournevis VDE pour le travail en toute sécurité sur des tensions jusqu'à 1.000 V alternatif. L'isolant de protection SLIM-type (de fente 4) de chaque lame est traité au pistolet. Pour la sécurité, les pièces sont examinées à l'unité.

PROXXON

INDUSTRIAL

Lame standard

Lame SLIM-type


SLIM-type



Pour tout usage professionnel!


GARANTIE 2 ANS

Tournevis isolé pour vis à fente



N°	mm	mm	mm	mm
22 300	2,5	0,4	75	75
22 304	4	0,8	100	100
22 306	5,5	1	125	100
22 308	6,5	1,2	150	110

Tournevis isolé pour vis cruciformes PHILLIPS



N°	PH	mm	mm
22 330	0	60	75
22 332	1	80	100
22 334	2	100	110

Tournevis isolés pour vis avec profil de combinaison SL/PZ



Le nouveau profil s'adapte exactement aux vis plus/moins utilisées dans les installations électriques, par exemple les armoires de commande, les boîtes à fusibles, les interrupteurs, les borniers, etc.

N°		
22 342	SL/PZ	1 x 80 mm
22 344	SL/PZ	2 x 100 mm

Jeu de tournevis VDE, 6 pièces

N°	contenu
22 630	4 x fente 2,5 4 5,5 6,5 2 x PH PH 1 PH 2



Détecteur de tension selon VDE 0680

Affichage de la tension de phase de 220 à 250 V, 50/60 Hz (500 Hz). Fait de haute résistance ABS, avec une surface rugueuse et antidérapante. Pièce par pièce testée à 2.000 V. Longueur de la lame 60 mm. Longueur totale de 140 mm



N°	mm	mm	mm	mm
22 390	3	0,5	60	75
22 392	3,5	0,5	80	100

les constructeurs d'appareils photo, horlogers, bijoutiers, les mécaniciens de précision et les modélistes.

MICRO-Tournevis, 15 pièces

Lames en acier au nickel-chrome-molybdène fortement allié. Pour une dureté et ténacité extrême. Chromé, avec pointe brunie. Poignée ergonomique à deux composants en plastique de haute qualité (résistant aux chocs, à l'huile et aux acides) avec zone de prise en main en matière douce. Avec bague pivotante et empreinte pour le doigt.

- Fente:
- + Cruciforme:
- TX:
- HX:

N° 28 148

1 x 50 – 2 x 50 – 3 x 50
PH 000 x 50 – PH 0 x 50 – PH 1 x 50
5 x 50 – 6 x 50 – 8 x 50 – 10 x 50 – 15 x 50
1,5 x 50 – 2 x 50 – 2,5 x 50 – 3 x 50



		pages
	<i>Jeux de douilles en coffret</i> <i>Coffret de douilles 3/4"</i>	3 – 10 18
	<i>Tournevis à batterie ASD</i> <i>Pompe de vidange d'huile AP 12</i>	9
	<i>Cliquets, douilles et accessoires</i>	11–18
	<i>Coffrets spéciaux pour l'atelier, clés à molette</i> <i>Douilles à IMPACT pour écrous de roues</i>	19
	<i>Tournevis dynamométriques MicroClick et</i> <i>clés dynamométriques MicroClick</i>	20 – 23
	<i>Clés à cliquet Speeder et MicroSpeeder</i>	24 – 27
	<i>Clés SlimLine</i>	28 – 31
	<i>Coffrets d'embouts spéciaux et</i> <i>jeux de clés coudées et de poche</i>	32 – 33
	<i>Tournevis FLEX-DOT</i> <i>MICRO-Tournevis</i>	34 – 37 37

Il existe un catalogue séparé de 70 pages pour le système d'outils électriques de précision MICROMOT que vous pouvez obtenir gratuitement en contactant l'adresse ci-dessous.



Sous réserve d'erreur et de toutes modifications techniques qui servent à l'amélioration.

PROXXON GmbH

Industriepark Region Trier • Dieselstraße 3 - 7 • DE-54343 Föhren
Tél. + 49 (0) 65 02 – 93 17 – 0 • Fax + 49 (0) 65 02 – 93 17 – 200
courriel: export@proxxon.com • www.proxxon.com